

品番：EA758YK-56C

品名：3350mAh モバイルバッテリー



販売価格	3,770円(税抜) / 4,147円(税込)		
カタログ価格	3,770円(税抜) / 4,147円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/06/14 08:27現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



#### 仕様

メーカー	エレコム	型番	DE-C22L-3350BK
対応機種	iPhoneおよびUSB端子で充電するスマートフォン、タブレット、他小型電子機器	電池種類	充電式リチウムイオン電池
充電時間	約1時間30分(5V/2.1A以上のAC充電器使用時)	カラー	ブラック
出力電圧	DC5V	出力電流	2.4A
バッテリー容量	3350mAh	ポート数	1
サイズ	約27.5(W)×27.5(D)×117(H)mm	重量	約92g
付属品	USB-A(オス)-USB Type-C(オス)ケーブル(0.1m)		

2.4Aの出力が可能な高出力モデルです。

Bluetoothヘッドセット・イヤホンなどの充電電流の小さい小型電子機器を最適な電流で充電することができる低電流モードを搭載。

USBポートに搭載した高性能ICが接続機器を自動で見分けて最適な出力で最速に充電できる“おまかせ充電”に対応しています。

本製品(バッテリー容量3350mAh)でスマートフォンを約1回充電可能です。

持ち運びに最適な小型USB-A to USB Type-Cケーブルを付属しています。

電池残量は4段階のLEDランプ点灯で確認可能です。

約500回繰り返し使用可能な充電式リチウムイオン電池を搭載しています。

内蔵の充電式リチウムイオン電池は、JIS C8711およびJIS C8714に準拠した安全設計です。

※工場出荷時に70%程度充電されています。充電式リチウムイオン電池は時間とともに放電するので、ご使用になる前に充電することを推奨します。

#### 代替品



**品番** EA758YK-56E

**コメント** 違い:容量、外見など

### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.