

品番：EA758YK-56E

品名：5000mAh モバイルバッテリー



販売価格	4,130円(税抜) / 4,543円(税込)		
カタログ価格	4,130円(税抜) / 4,543円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2025/08/06 03:25現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1926ページ		



仕様

メーカー	エレコム	型番	DE-C37-5000DGY
ポート数	USB-A出力×1 USB Type-C入力×1	バッテリー容量	5,000mAh
対応機種	iPhoneおよびUSB端子で充電するスマートフォン、タブレット、他小型電子機器	充電時間	約3時間30分(5V/2.4AのAC充電器を使用した場合)
出力電圧	DC5V	出力電流	2.4A
サイズ	63(W)×12.7(D)×92.5(H)mm	重量	110g
付属品	USBケーブル(USB-Aオス-TypeCオスケーブル 0.1m)×1 ※ACアダプタは付属していません。	色	ダークグレー
使用回数	500回		

充電式リチウムイオン電池

電池残量は4段階のLEDランプ点灯で確認可能です。

約500回繰り返し使用可能な充電式リチウムイオン電池

USBポートに搭載した高性能ICが、接続機器を自動で見分けて最適な出力で最速に充電できる“おまかせ充電”に対応しています。

薄くて軽く、持ち運びに最適な、12W出力、容量5000mAhのコンパクトなモバイルバッテリーです。

厚さ約12.7mmの薄型モデルで、バッグに入れて毎日持ち歩けるサイズです。

モバイルバッテリー本体を約3時間30分で充電できます。

本製品(バッテリー容量5000mAh)でスマートフォンを約1.6回充電可能です。
※満充電をした本製品を用い、バッテリー容量が約1800mAhのスマートフォンを充電する際の目安回数です。
充電中に電源が入ったり、機器を使用している場合は記載の数値まで充電できない場合があります。

付属のケーブルを本製品の充電用USB Type-C(TM)ポートに接続し、対応したACアダプターに接続することで充電可能です。

USB協会指定の試験に合格した信頼性の高いUSB Type-C(TM)コネクタを搭載していますので安心・安全に使用いただけます。

内蔵の充電式リチウムイオン電池は、JIS C8711およびJIS C8712(JIS C8714の内容を含む)に準拠した安全設計です。

過充電・過放電・過電圧・過電流防止機能および短絡保護機能と温度検知機能の6つの保護機能を備えた安心の回路設計です。

日本の電気用品安全法(PSE)の技術基準に適合した安全性の高い商品です。

iPhoneに付属もしくは対応したLightningケーブルを利用することで、iPhoneも充電可能です。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.