

品番：EA758YK-57A

品名：6000mAh モバイルバッテリー



販売価格	4,780円(税抜) / 5,258円(税込)		
カタログ価格	4,780円(税抜) / 5,258円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/06/27 17:46現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



仕様

対応機種	micro-Bコネクタ搭載のスマートフォン、タブレット iPhoneなどのiOS端末機器 ※iOS端末で使用する場合は、別途iOS用ケーブルをご用意ください	カラー	ホワイト
サイズ	45×90×26mm	重量	131g
定格出力電圧	DC5V	定格出力電流	3.0A (合計最大、1ポート最大2.0A)
電池種類	充電式リチウムイオン電池	バッテリー容量	6000mAh
充電時間	3.8時間 (1.8A出力のACアダプタ使用時)	付属品	USB-Aオス-Micro-Bオスケーブル (10cm)×1 ※ACアダプタは付属していません

電池残量は4段階のLEDランプ点灯で確認可能です。

約500回繰り返し使用可能な充電式リチウムイオン電池を搭載しています。

本体充電用ケーブルを接続したままで、スマートフォンやタブレットとモバイルバッテリーを充電できる“まとめて充電”に対応しています。

パソコンのUSBポートに接続することでも充電可能です。

※パソコンのUSBポートは出力500mAのため、本製品への目安充電時間は約8時間です

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.