

品番 : EA758YK-57F

品名 : 5000mAh モバイルバッテリー



販売価格	7,590円(税抜) / 8,349円(税込)		
カタログ価格	7,590円(税抜) / 8,349円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2025/12/15 06:25現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1926ページ		



MagSafe対応iPhoneシリーズをマグネットで取り付け、5Wのワイヤレス充電ができるモバイルバッテリーです

また、モバイルバッテリーとiPhoneを同時に充電できるので、本製品を電源に接続しワイヤレス充電器としても使用することができます

コンパクトなデザインでiPhoneの背面レンズに干渉しないので安心してお使いいただけます

仕様

メーカー	エレコム	型番	DE-C40-5000BK
ポート数	USB Type-C入力×1	バッテリー容量	5,000mAh
カラー	ブラック	対応機種	iPhoneおよびUSB端子で充電するスマートフォン、タブレット
充電時間	約2時間50分(※10W以上のAC充電器を使用時)	出力電力	DC5V
出力電流	2.4A	サイズ	65(W)×15(D)×94(H)mm
重量	約125g	付属品	USBケーブル(Type-C-USB-Aケーブル 0.1m)×1 ※ACアダプタは付属していません。
コネクタ形状	電源入力側:USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポート 電力出力側:USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポート	出力	合計12W USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートは5V2.4A ワイヤレス充電は5W

電池定格容量	3.7V/5000mAh 18.5Wh	くり返し使用回数	500回
MagSafe対応iPhoneにマグネットで取り付け、ワイヤレス充電できるモバイルバッテリー			
本体充電用ケーブルを接続したままで、iPhoneとモバイルバッテリーを同時に充電できる“同時充電”に対応しています。			
過充電・過放電・過電圧・過電流防止機能および短絡保護機能と温度検知機能の6つの保護機能を備えた安心の回路設計です。			
マグネットでiPhoneの背面に取り付けるので、充電しながらスマートフォンの操作が容易にでき、コイル位置が合うので効率よく充電可能です。			
本製品(バッテリー容量5000mAh)で、1800mAhのスマートフォンを約1.6回、3000mAhのスマートフォンを約0.9回充電可能です。			
モバイルバッテリー本体を約2時間50分で充電できます。 ※10W以上のAC充電器に接続し充電した時間です。			
USB Type-C(USB-C)ポートを1ポート搭載しており、12Wの出力が可能なモデルです。 ※USB Type-C(USB-C)ポートとワイヤレス充電の同時使用時、USB Type-C(USB-C)ポートからの出力が優先され、ワイヤレス出力は停止されます。			
合計最大出力は12W、容量は5000mAhです。 ※iPhone 12、13シリーズ対応(2022年6月現在)			
MagSafe対応ケースをつけたまま充電することも可能です。 ※3mm以下の厚さのケースのみ。3mm以下のケースであっても、その仕様や条件によっては充電できない場合があります。			
500回繰り返し使用可能な充電式リチウムイオン電池を搭載しています。			
日本の電気用品安全法(PSE)の技術基準に適合した安全性の高い商品です。			
USB協会指定の試験に合格した信頼性の高いUSB Type-C(USB-C)コネクターを搭載していますので安心・安全に使用いただけます。			
電池残量は4段階のLEDランプ点灯で確認可能です。			
内蔵の充電式リチウムイオン電池は、JIS C8711およびJIS C8712(JIS C8714の内容を含む)に準拠した安全設計です。			
ワイヤレス充電には異物検知機能を搭載しており、安全にご利用いただけます。 ※工場出荷時に70%程度充電されています。充電式リチウムイオン電池は時間とともに放電するので、ご使用になる前に充電することを推奨します。			
iOS端末で使用する場合は別途iOS用ケーブルをご用意ください。 ※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum.			
<ul style="list-style-type: none"> ・エレコムモバイルバッテリーは安全稼働を最優先に設計 ・過充電／過放電／短絡(ショート)／過電流を防ぐ「多重保護回路」搭載 ・異常発熱を検知して動作制御する独自の「Thermal Protection」機能 ・国内エンジニアによる設計検証、量産ラインでの全数検査にて品質管理 ・PSE適合／UN38.3準拠(リチウムイオン輸送における重要な国際安全規格)／JBRC正会員 			

代替品

	<p>品番 EA758YK-601D</p> <p>コメント</p>
--	------------------------------------

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.