

品番：EA758YK-57G

品名：10000mAh モバイルバッテリー(マグネット付)



販売価格	10,500円(税抜) / 11,550円(税込)		
カタログ価格	10,500円(税抜) / 11,550円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/06/24 16:21現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



仕様

メーカー	エレコム	型番	DE-C54-10000BK
ポート数	USB Type-Cポート×2	バッテリー容量	10000mAh
充電時間	約3時間30分 ※20W以上のAC充電器を使用した場合	入力電圧	5V/9V
入力電流	3A/2.22A	出力	USB Type-Cポート:20W ワイヤレス充電:7.5W 複数ポート使用時合計:18W
電池種類	充電式リチウムイオン電池	電池定格容量	3.7V/10000mAh 37.0Wh
対応機種	iPhoneおよびUSB Type-C(TM)端子で充電するスマートフォン、タブレット、他小型電子機器	くり返し使用回数	500回
サイズ	約114.8(W)×20.1(D)×66.6(H)mm	重量	約220g
カラー	ブラック	付属品	USB Type-C-USB Type-Cケーブル(約0.1m) ※ACアダプタは付属していません。

MagSafe対応iPhoneにマグネットで取り付け、7.5Wでワイヤレス充電できるモバイルバッテリーです。

強力なマグネットでスマートフォンをしっかり吸着。コイル位置がぴったり合い効率よく充電できます。

折りたたみ可能なスタンド付きで、外出先でも縦置き・横置きでスマートフォンの操作や動画視聴を手軽に楽しめます。

1800mAhのスマートフォンを約3.3回、3000mAhのスマートフォンを約1.7回充電可能です。

コンパクトなデザインでiPhoneの背面レンズに干渉しません。充電しながら片手でラクに持ち運べます。

スマートフォンを同時に接続することでまとめて充電できる“まとめて充電”に対応しています。

電池容量が160Wh(43243mAh)以下であるため、機内持ち込みも可能です。

※ 航空会社の規定によって例外がある場合があります。

電池残量は4段階のLEDランプ点灯で確認可能です。

ワイヤレス充電には異物検知機能を搭載しているため、安全にご利用いただけます。

NINTENDO SWITCH(TM)、NINTENDO SWITCH Lite(TM)などのゲームも充電可能です。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.