

品番：EA758YK-602D

品名：10000mAh モバイルバッテリー



販売価格	6,690円(税抜) / 7,359円(税込)		
カタログ価格	6,690円(税抜) / 7,359円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/06/18 03:13現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1874ページ		



仕様

メーカー	エレコム	型番	DE-C44-10000BK
ポート数	USB-A×2 USB-C×1	バッテリー容量	10,000mAh
対応機種	iPhoneおよびUSB端子で充電するスマートフォン、タブレット、他小型電子機器	充電時間	約3時間30分 ※USB Power Delivery 18W以上のAC充電器を使用した場合
出力電圧	USB Type-C(USB-C)は5V/9V /12V、USB-Aは5V/9V/12V	出力電流	合計20W、USB Type-C(USB-C)は3A/2.22A/1.66A、USB-Aは3A/2A /1.5A
サイズ(W×D×H)mm	約70mm×約17mm×約114mm	付属品	USB Type-C(USB-C) - USB Type-Cケーブル(0.1m)
カラー	ブラック	重量(g)	約184g
くり返し使用回数	500回		

USB Power Delivery 20W出力に対応し、対応機器を超高速充電できる、10000mAhモバイルバッテリーです。

USB-Aポートを2ポート、USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートを1ポート搭載しており、3ポート合計20Wの出力が可能な高出力モデルです。
※複数ポート接続時のUSB Type-Cからの出力は5Vになります。

本体充電用ケーブルを接続したままで、スマートフォンとモバイルバッテリーを充電できる“まとめて充電”に対応しています。

本製品(バッテリー容量10000mAh)でスマートフォンを約3.3回充電可能です。

※満充電をした本製品を用い、バッテリー容量が約1800mAhのスマートフォンを充電する際の目安回数です。充電中に電源が入ったり、機器を使用している場合は記載の数値まで充電できない場合があります。

モバイルバッテリー本体を約3時間30分で充電でき、チャージ時間を大幅に短縮することができます。

※USB Power Delivery 18W以上のAC充電器にUSB Type-C(TM)(USB-C(TM))-USB Type-Cケーブルを接続し充電した時間です。

付属のケーブルを本製品の充電用USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートに接続し、対応したACアダプターに接続することで充電可能です。

持ち運びに便利な小型USB Type-C(TM)(USB-C(TM))-USB Type-Cケーブルを付属しています。

電池残量は4段階のLEDランプ点灯で確認可能です。

USB-IF指定の試験に合格した信頼性の高いUSB Type-C(TM)(USB-C(TM))コネクタを搭載していますので安心・安全に使用いただけます。

iPhoneに付属もしくは対応したLightningケーブルを利用することで、Lightningポート対応iPhoneも充電可能です。

500回繰り返し使用可能な充電式リチウムイオン電池を搭載しています。

内蔵の充電式リチウムイオン電池は、JIS C8711およびJIS C8712(JIS C8714の内容を含む)に準拠した安全設計です。

日本の電気用品安全法(PSE)の技術基準に適合した安全性の高い商品です。

過充電・過放電・過電流防止機能および短絡保護機能と温度検知機能の5つの保護機能を備えた安心の回路設計です。

※工場出荷時に70%程度充電されています。充電式リチウムイオン電池は時間とともに放電するので、ご使用になる前に充電することを推奨します。

- ・エレコムモバイルバッテリーは安全稼働を最優先に設計
- ・過充電／過放電／短絡(ショート)／過電流を防ぐ「多重保護回路」搭載
- ・異常発熱を検知して動作制御する独自の「Thermal Protection」機能
- ・国内エンジニアによる設計検証、量産ラインでの全数検査にて品質管理
- ・PSE適合／UN38.3準拠(リチウムイオン輸送における重要な国際安全規格)／JBRC正会員

代替品



品番 EA758YK-602E

コメント 変更点:ポート数、形状など

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.