

品番：EA758YK-602E

品名：10000mAh モバイルバッテリー



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 6,690円(税抜) / 7,359円(税込) | | |
| カタログ価格 | 6,690円(税抜) / 7,359円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 1 (2026/06/18 03:14現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | | | |



高出力なのに約190gと軽量でコンパクト、毎日持ち歩けるサイズ

仕様

| | | | |
|----------|---|--------|--|
| メーカー | エレコム | 型番 | DE-C46L-10000BK |
| ポート数 | USB Type-C×1 USB-A×1 | 対応機種 | iPhoneおよびUSB端子で充電するスマートフォン、タブレット、他小型電子機器 |
| バッテリー容量 | 10,000mAh | 電池種類 | 充電式リチウムイオン電池 |
| 充電時間 | 約2時間30分 ※USB Power Delivery 18W以上のAC充電器を使用した場合 | 定格入力電圧 | 5V/9V |
| 定格入力電流 | 3A/2A | 出力電圧 | USB Type-C: 5V/9V USB-A: 5V |
| 出力電流 | 合計15W USB Type-C: 3A/2.22A USB-A: 2.4A | サイズ | 58(W)×26.5(D)×81.5(H)mm |
| 重量 | 約190g | カラー | ブラック |
| くり返し使用回数 | 500回 | 付属品 | USB Type-C - USB Type-Cケーブル (0.1m) |

| 準拠規格 | 電気用品安全法(PSE) | | |
|--|--------------|--|--|
| USB Power Delivery 20W出力に対応し、対応機器を超高速充電できる、10000mAhモバイルバッテリー。 | | | |
| 本体充電用ケーブルを接続したままで、スマートフォンとモバイルバッテリーを充電できる“まとめて充電”に対応。 | | | |
| 持ち運びに便利な小型USB Type-C - USB Type-Cケーブルを付属。 | | | |
| USB-Aポートを1ポート、USB Type-Cポートを1ポート搭載しており、2ポート合計15Wの出力が可能な高出力モデル。※複数ポート接続時のUSB Type-Cからの出力は5Vになります。 | | | |
| 1800mAhのスマートフォンを約3.3回、3000mAhのスマートフォンを約1.9回充電可能。※満充電した本製品で電源オフの状態のスマートフォンを充電する際の目安回数です。 | | | |
| 付属のケーブルを本製品の充電用USB Type-Cポートに接続し、対応したACアダプターに接続することで充電可能。 | | | |
| ※18W未満のAC充電器で充電した場合や、USB Type-Cコネクタ - USB-Aコネクタケーブルで充電した場合、裏面記載の時間では満充電にならない場合があります。 | | | |
| iPhoneに付属もしくは対応したLightningケーブルを利用することで、Lightningポート対応iPhoneも充電可能。 | | | |
| 過充電・過放電・過電流防止機能および短絡保護機能と温度検知機能の5つの保護機能を備えた安心の回路設計。 | | | |
| 電気用品安全法(PSE)の技術基準に適合。 | | | |
| モバイルバッテリー本体は約2時間30分で充電。 | | | |
| USB-IF指定の試験に合格した信頼性の高いUSB Type-Cコネクタを搭載していますので安心・安全に使用いただけます。 | | | |
| 電池残量は4段階のLEDランプ点灯で確認可能。 | | | |
| 約500回繰り返し使用可能な充電式リチウムイオン電池を搭載。 | | | |
| 内蔵の充電式リチウムイオン電池は、JIS C8711およびJIS C8712(JIS C8714の内容を含む)に準拠した安全設計。 | | | |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.