


品番：EA758YK-604A

品名：20000mAh モバイルバッテリー



販売価格	8,820円(税抜)／9,702円(税込)			
カタログ価格	8,820円(税抜)／9,702円(税込)			
在庫数	最新在庫：4（2025/06/19 08:00現在）			
商品入数	1	販売単位	個	
カタログページ				



仕様

メーカー	エレコム	型番	DE-C52-20000BK
ポート数	USB Type-C出力×1 USB Type-C入出力×1	バッテリー容量	20,000mAh
対応機種	iPhoneおよびUSB端子で充電するスマートフォン、タブレット、他小型電子機器	充電時間	約6時間 ※製品本体のみを充電した場合の目安です。スマートフォンなどのモバイル機器を接続した場合は記載の時間では充電できません。
出力電圧	単独接続時：5V/9V/12V、2ポート同時接続時：5V	出力電流	最大出力20W、単独接続時：3A/2.22A/1.67A、2ポート同時接続時：3A(合計最大出力15W)
サイズ	約69.3(W)×27.6(D)×約131.5(H)mm	重量	約420g
付属品	USB Type-C - USB Type-Cケーブル(約0.5m)	定格入力電圧	5V/9V/12V
定格入力電流	3A/2A/1.5A	カラー	ブラック
くり返し使用回数	500回	電池種類	充電式リチウムイオン電池

SB Power Delivery 20Wに対応した2つのUSB Type-Cポートを搭載。20000mAhの大容量モバイルバッテリーです。
本製品(バッテリー容量20000mAh)で、1800mAhのスマートフォンを約6.6回、3000mAhのスマートフォンを約3.9回充電可能です。 ※満充電した本製品で電源オフの状態のスマートフォンを充電する際の目安回数です。充電中に電源を入れたり、機器を使用したりしている場合は記載の数値まで充電できない場合があります。
2ポート同時充電も可能。スマートフォンとタブレット、スマートウォッチ、Bluetoothイヤホンなどを一緒にフル充電できます。 ※2ポート同時に充電する場合の合計最大出力は15Wです。
本体充電用ケーブルを接続したままで、スマートフォンとモバイルバッテリーを充電できる“まとめて充電”に対応しています。 ※スマートフォンやタブレットなどの接続機器へ優先的に充電されます。接続機器の充電が完了すると本製品に充電されます。
モバイルバッテリー本体を約6時間で充電可能。夜充電を開始しておけば、翌朝からすぐに使えます。 ※製品本体のみをUSB Power Delivery 18W以上のAC充電器とUSB Type-C - USB Type-Cケーブルで接続・充電した場合の目安です。 スマートフォンなどのモバイル機器を同時に接続した場合は記載の時間では充電できません。
USB-IF指定の試験に合格した信頼性の高いコネクタを搭載した、充電用USB Type-C - USB Type-Cケーブル(約0.5m)を付属しています。
電池残量は4段階のLEDランプ点灯で確認できます。
約500回繰り返し使用可能な充電式リチウムイオン電池を搭載しています。
内蔵の充電式リチウムイオン電池は、JIS C8711およびJIS C8712(JIS C8714の内容を含む)に準拠した安全設計です。
UN38.3(国連勧告輸送試験)合格品で、機内持ち込みも可能です。
過充電・過放電・過電流防止機能および短絡保護機能と温度検知機能の5つの保護機能を備えた安心の回路設計です。
日本の電気用品安全法(PSE)の技術基準に適合した安全性の高い商品です。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.