品番：EA758YK-608A

品名：30000mAh ﾓﾊﾞｲﾙﾊﾞｯﾃﾘｰ

販売価格	20,600円（税抜）／ 22,660円（税込）			
カタログ価格	20,600円（税抜）／22,660円(税込)			
在庫数	最新在庫：0　（2025/09/07 12:02現在）			
商品入数	1	販売単位	個	
カタログページ				

オンライン学習やリモートワーク時のパソコン充電におすすめ!フックにかけて使えるから場所を取らない30000mAhモバイルバッテリーです。充電サイクル1000回以上の長寿命と高い安全性を実現するリン酸鉄リチウムイオン電池を採用し、USB　Power　Delivery認証に対応したパソコン、スマートフォン、タブレットの超高速充電が可能です。生活防水レベルのJIS保護等級IP44に相当する防水・防塵タイプです。

仕様

メーカー	エレコム	型番	DE-C41-30000BK
コネクタ形状	コネクタ形状（電源入力側）USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポート コネクタ形状（電源出力側）USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポート×1、USB-Aポート×1	容量	30000mAh
充電時間	約5時間10分　※USB　Power Delivery　45W以上のAC充電器を使用した場合	定格出力電圧	USB　Type-C(TM)(USB-C(TM))は5V/9V/12V/15V/20V　USB-Aは5V
定格出力電流	USB　Type-C(TM)(USB-C(TM))は3A/3A/3A/3A/2.25A、USB-Aは1.5A	サイズ(W×D×H)mm	幅約92.2mm×奥行約42mm×高さ約181mm
重量(g)	約760g	付属品	ACアダプター、取扱説明書
対応機種	iPhoneおよびUSB端子で充電する iPhoneおよびUSB端子で充電するパソコン、スマートフォン、タブレット、他小型電子機器	定格入力電圧	5V/9V/12V/15V/20V
定格入力電流	3A/3A/3A/3A/2.25A	電池種類	充電式リチウムイオン電池

防水/防塵性能	IP44　※本体の各キャップを閉じている時のみ	くり返し使用回数	1000回
その他	iOS端末で使用する場合は別途iOS用ケーブルをご用意ください。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum	付属品	USB Type-C(TM)(USB-C(TM)) to USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ケーブル(1.0m)、お名前ラベル2枚、お名前タグ

狭いデスクでも使いやすく、安心・安全の機能が充実した30000mAhモバイルバッテリーです。

生活防水レベルのJIS保護等級IP44に相当する防水・防塵タイプ。食べ物や飲み物が近くにある場面でも安心です。

※本体の各キャップを閉じている時のみ

USB Power Delivery認証に対応したパソコン、スマートフォン、タブレットを超高速充電できる、高出力・大容量モデルです。

パソコンやタブレットなどを充電する「出力ポート」と、本充電器を充電する「入力ポート」が分かれているため、電気の逆流を防ぎます。

紛失を防ぐため、お名前ラベルとタグを付属しています。学校・習い事での使用にも適しています。

本体の内側にクッション製の素材を配置。衝撃によるリチウムイオンセルの破損を防ぎます

突起の少ないラウンドデザインで、フックに下げた状態でぶつかってもけがをしにくい設計です。

本体充電用ケーブルを接続したままで、スマートフォンとモバイルバッテリーを充電できる“まとめて充電”に対応しています。

Bluetoothヘッドセット・イヤホンなど充電電流の小さい小型電子機器を最適な電流で充電することができる“低電流モード”を搭載しています。 ※USB-Aポートのみ

全長約30cmのストラップでフックにかけて使えるため、学校の教室や外出先のカフェなどデスクのスペースが限られた場所でもパソコンを充電しながら使えます。

USBコンプライアンステストに合格した信頼性の高い製品である証の、USB-IFのUSB Power Delivery規格正規認証品です。

過充電・過放電・過電流防止機能および短絡保護機能と温度検知機能の5つの保護機能を備えた安心の回路設計です。

※工場出荷時に70%程度充電されています。充電式リチウムイオン電池は時間とともに放電するので、ご使用になる前に充電することを推奨します。

リン酸鉄リチウムイオンセル電池は従来のリチウムイオンセル電池の約2倍の長寿命(約1000サイクル)の電池となっています。

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.