

品番：EA758YK-613

品名：10000mAh モバイルバッテリー (防水/防塵/ベージュ)



販売価格	11,600円(税抜) / 12,760円(税込)		
カタログ価格	11,600円(税抜) / 12,760円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/02/22 17:54現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



アウトドアシーンに最適な防水・防塵・耐衝撃のモバイルバッテリー

仕様

メーカー	エレコム	型番	DE-NEST-10000BE
コネクター形状	USB Type-Cポート×1 USB-Aポート×1 ※USB Type-Cポートは電源LED消灯時に接続した場合のみUSB Power Delivery20Wで出力可	対応機種	iPhoneおよびUSB端子で充電するスマートフォン、タブレット、他小型電子機器
定格入力電圧	5V/9V	定格入力電流	3A/2A
定格出力電圧	USB Type-C: 5V/9V USB-A: 5V ※USB-AポートとUSB Type-Cポートの同時使用時、USB Type-Cポートの電圧は5Vに固定	定格出力電流	合計20W USB Type-C: 3A/2.22A USB-A: 2.4A
電池種類	充電式リチウムイオン電池	電池定格容量	3.6V/10000mAh 36.0Wh
充電時間	約2時間45分 ※USB Power Delivery 18W以上のAC充電器を使用した場合	動作温度	充電時: 0℃~40℃、放電時: -20℃~40℃
くり返し使用回数	1000回	防水・防塵	IP67

サイズ	61(W)×36(D)×126(H)mm	重量	約241g
カラー	サンドベージュ	付属品	USB-A-USB Type-Cケーブル(0.1m)
アウトドア環境での水や砂に強い、JIS保護等級IP67相当の防水・防塵タイプ。			
USB-Aポート、USB Type-C(USB-C)ポートをそれぞれ1ポートずつ搭載しており、2ポート合計20Wの出力が可能な高出力モデル。			
本製品(バッテリー容量10000mAh)で、1800mAhのスマートフォンを約3.3回、3000mAhのスマートフォンを約1.9回充電可能。			
外側からの圧力に強い丸みを帯びた設計と、リチウムイオン電池をシリコンクッションで包みこみ振動や衝撃を吸収する構造で、万が一の落下や衝撃から守ります。			
モバイルバッテリーの底部にはカメラネジ規格の1/4インチねじ穴があいているので、三脚などを取り付け可能。			
持ち運びに最適な小型USB-A to USB Type-C(USB-C)ケーブルを付属。			
電池残量は5段階のLEDランプ点灯で確認可能。			
電気用品安全法(PSE)の技術基準に適合			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.