

品番：EA758YK-628

品名：AC出力付モバイルバッテリー(AC80W対応)



販売価格	42,000円(税抜)／46,200円(税込)			
カタログ価格	42,000円(税抜)／46,200円(税込)			
在庫数	最新在庫: 0 (2025/07/06 08:36現在)			
商品入数	1	販売単位	個	
カタログページ				



ACコンセントプラグを直接挿せる、AC最大80Wの出力に対応したモバイルバッテリー。USB充電ポート付き。

仕様

メーカー	サンワサプライ	型番	BTL-RDC25
<本体>			
対応機種	テレビなどのAC機器、スマートフォン、タブレット等	バッテリー	リチウムイオン電池
バッテリー容量	14.52V/10050mAh(146Wh)※並列換算値で容量40200mAh	定格入力	DC16.8V/2A
出力端子	ACポート×1、USB Aポート×2	USB定格出力	DC5V/4.2A(2ポート合計最大)※1ポートあたり最大2.1Aまで
AC定格出力	AC100V 60Hz 80W(最大)	出力波形	疑似正弦波
蓄電時間	5～6時間 ※付属のACアダプタ使用時	USB合計最大出力	21W
サイズ	W125×D45×H185mm	重量	980g
セット内容	本体、専用ACアダプタ、AC電源コード(約1.5m)、取扱説明書・保証書		

＜ACアダプタ＞			
入力電圧/電流	AC100～240V 50/60Hz	出力電圧/電流	DC16.8V/2A
ケーブル長	DCケーブル/1.5m、AC電源コード/1.5m		
ACコンセントプラグを直接挿せる、最大80Wまで対応のAC出力ポートを搭載したモバイルバッテリーです。※80Wを超える機器は使用しないでください。			
40200mAh（並列換算値）の大容量リチウムイオン電池を搭載しています。			
最大2.1Aまでの出力に対応したUSB A出力ポートを2ポート搭載しており、タブレットやスマートフォンなどのUSB機器を2台まで同時に充電することができます。			
過充電や過放電などから内蔵電池を保護する、日本メーカー製の電池保護ICを内蔵しています。			
内蔵電池部分に温度監視センサーを搭載し、異常発熱から本体と内蔵電池を保護する過熱保護機能を搭載しています。			
本体ケースには難燃性に優れた樹脂（UL94規格V-0相当）を採用しています。			
専用ACアダプタ付きで本体を約5～6時間で蓄電することができます。			
電池残量がわかる4段階LED残量表示搭載です。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.