

品番：EA758YK-629

品名：ポータブルソーラーパネル(100W)



販売価格	72,400円(税抜) / 79,640円(税込)		
カタログ価格	72,400円(税抜) / 79,640円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/07/06 13:25現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1874ページ2071ページ		



最大100Wの出力に対応し、耐久性に優れたETFE素材を採用した折り畳み式ソーラーパネル

仕様

メーカー	サンワサプライ	型番	BTL-SP1
USB出力ポート数	2ポート※USB Type-C×1、USB A×1	USB定格出力電圧/電流	USB Type-C 5V/3A、9V/2A、12V/1.5A(最大18W) USB A 5V/3A、9V/2A、12V/1.5A(最大18W)
USB PD	対応	USB出力端子形状	USB A、USB Type-C
USB PD最大対応出力	18W	使用温度範囲	0~40℃
USB合計最大出力	36W	サイズ	約W540×D20×H1220mm 約W540×D40×H610mm(収納時)
重量	約4.2kg	ケーブル長	約2m
パネル種類	単結晶シリコンパネル	公称最大出力	100W(1A)
公称最大出力動作電圧	17.6V	公称最大出力動作電流	5.68A

公称開放電圧	21.12V	公称短絡電流	6.19A
ケーブル出力端子形状	MC4コネクタ	セット内容	ソーラーパネル、取扱説明書・保証書 《備考》※AM1.5、放射照度 1000W/平方メートル、モジュール温 度25℃条件での値です。※実際の出 力値は日射の強さ、設置条件(方位・ 角度・周辺環境)、地域差、および温度 条件により異なります。
効率の良いSunPower社製単結晶シリコンパネルを採用しています。			
パネルは特殊フッ素樹脂コーティングETFEを採用し耐久性、防水、防塵、耐候性に優れています。			
USB充電ポート付き(A×1、C×1)でバッテリーなしでスマートフォンへ充電が行えます。			
ハンドル付きで持ち運びに便利です。			

### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.