

品番：EA758YK-631BA

品名：[EA758YK-631用] 充電トレイ(2台置き用)

	販売価格		25,000円(税抜)／ 27,500円(税込)	
	カタログ価格		25,000円(税抜)／27,500円(税込)	
	在庫数		最新在庫: 0 (2025/08/12 03:06現在)	
	商品入数	1	販売単位	個
	カタログページ			



ハンドラー体型モバイルバッテリーを置くだけで充電ができる専用充電トレイ

仕様

メーカー	サンワサプライ	型番	BTL-RDC36CTR
入力端子形状	DCジャック	定格入力	本体:DC21V/7.14A アダプタ:AC100-240V 50/60Hz
DC出力ポート数	2ポート	DC定格出力電圧/電流	DC20V/3A(1台あたり)
DC定格出力電力	60W ※2出力合計120W	セット内容	本体、ACアダプタ、AC電源コード、取扱説明書・保証書
サイズ	W286×D132×H23mm	重量	約350g
定格出力	DC21V/7.14A	AC電源コード長	1m
ケーブル長	1.2m	ACプラグ形状	2P
EA758YK-631A用			
USB PD対応ハンドラー体型モバイルバッテリー（EA758YK-631）を置くだけで蓄電することができる専用の充電トレイです。			
最大2台のバッテリーを同時に充電することができます。			
充電トレイにバッテリーが置かれたことを検知してから充電が始まる安全設計です。			

