

品番：**EA758YS-202B**

品名：[単3x2本] ニッケル水素電池(充電式エネ-フ°ライト)



販売価格	865円 (税抜) / 952円(税込)		
カタログ価格	865円(税抜) / 952円(税込)		
在庫数	最新在庫: 8 (2026/03/19 01:31現在)		
商品入数	2	販売単位	個
カタログページ	2068ページ		



仕様

メーカー	パナソニック(Panasonic)	型番	BK-3LCD/2H
仕様	充電式ニッケル水素電池	形状	単3形
入数	2本	容量	min.1,050mAh
電圧	1.2V	サイズ	φ14.5×50.5mm
重量	約19g(1本あたり)	繰り返し使用回数	約1,500回
使用温度範囲	-20℃~50℃		

お手軽モデル

min.1,050mAhで、1回の充電で長持ちします。

低温特性に優れ、寒い場所でも性能を発揮します。

自然放電が少ないので、充電しておけば1年後約85%、5年後でも約70%の容量維持できます。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.