

品番：EA758YS-207B

品名：[単4x2本] ニッケル水素電池(充電式エネ-フ°ライト)



販売価格	865円(税抜) / 952円(税込)		
カタログ価格	865円(税抜) / 952円(税込)		
在庫数	最新在庫: 10 (2026/03/29 14:30現在)		
商品入数	2	販売単位	個
カタログページ	2068ページ		



単4

仕様

メーカー	パナソニック(Panasonic)	型番	BK-4LCD/2H
仕様	充電式ニッケル水素電池	形状	単4形
入数	2本	容量	min.680mAh
電圧	1.2V	サイズ	φ10.5×44.5mm
重量	約11g(1本あたり)	繰り返し使用回数	約1,500回
使用温度範囲	-20℃～50℃		
お手軽モデル			
min.680mAhで、1回の充電で長持ちします。(JIS C8708 2019(7.3.2)の試験条件に基づく電池の最小(Min.)容量)			
低温特性に優れ、寒い場所でも性能を発揮します。			
自然放電が少ないので、充電しておけば1年後約85%、5年後でも約70%の容量維持できます。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.