

品番：EA758YS-5

品名：[単3x 8本] (充電式エネルーフ°)ニッケル水素電池



販売価格	3,560円(税抜) / 3,916円(税込)		
カタログ価格	3,560円(税抜) / 3,916円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/05/14 18:46現在)		
商品入数	8	販売単位	PK
カタログページ			



#### 仕様

メーカー	パナソニック	型式	BK-3MCC/8
入数	8本	タイプ	エネルーフ単3形ニッケル水素電池
電池容量	min.1,900 mAh	電圧	1.2V
サイズ	約φ14.35×50.4mm	重量	約27g(1本あたり)
スタンダードモデル			
充電式			
くり返し使用回数	約2,100回 ※JIS C8708 2007(7.4.1.1)の試験 条件に基づく繰り返し使用回数の目安		
自然放電の抑制で1年後90%の残存容量維持。 5年後でもすぐに使えます。 ※満充電して、室温(20℃)での保存後			
低温特性に優れ、寒い場所でも性能を発揮します。			
品			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

