

品番：EA758ZA-81A

品名：0.9W/ E12 ナツメ球(LED)



販売価格	960円(税抜) / 1,056円(税込)		
カタログ価格	960円(税抜) / 1,056円(税込)		
在庫数	最新在庫: 13 (2026/05/03 00:32現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	2066ページ		



#### 仕様

光源	LED球2個	使用電圧	AC100V 50/60Hz
消費電力	0.9W	口金	E12
光色	電球色	全光束	約65lm
配光角	LEDチップ:約120° カバー:約180°	サイズ	全長47mm、直径20mm
LED寿命	約40000時間	色温度	2700K
種別	15形相当		

LED 素子にはバラツキがあるため、  
同じ品番の商品でも明るさ、光色が  
異なることがあります。全光束、色温度、LED 寿命は設計上の数値であり、保証値ではありません。

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.