

品番 : EA758ZM-14

品名 : AC100V/0.5W/E12 LEDナツメ電球(黄)



販売価格	640円(税抜) / 704円(税込)		
カタログ価格	640円(税抜) / 704円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/03/11 16:12現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	2066ページ		



常夜灯、電飾、サイン用照明などに

仕様

メーカー	朝日電器(ELPA)	型番	LDT1Y-G-E12-G103
消費電力	0.5W	光色	黄色
全光束(lm)	—	口金	E12
電圧	100V	定格寿命	30,000時間
サイズ	φ20×46mm	重量	5g
材質	ガラス、アクリル樹脂		
ガラス球			
LED装飾電球ナツメ球タイプ(屋内用)			
消費電力が少なく長寿命の省エネ設計。			
※調光機能のついた器具や回路には使用できません。(100%点灯でも使用不可)			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.