

品番：EA758ZM-1A

品名：AC100V/0.3W/E12 LEDナツメ電球(電球色)



販売価格	510円(税抜)／ 561円(税込)		
カタログ価格	510円(税抜)／561円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/06/18 20:25現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	2117ページ		



仕様

メーカー	ヤザワコーポレーション	型番	LDT1LHE12
消費電力	0.3W	光色	電球色
全光束(lm)	18	サイズ	φ 20×46mm
重量(g)	6	材質	本体:ポリカーボネート 口金:銅ニッケルメッキ
口金	E12	光源	LED
設計寿命	40000時間	色温度	3000K
入力電流	0.003A	電圧	100V
周波数	50/60Hz	調光機能	なし
用途	常夜灯や装飾照明に。		
ランプ交換するだけで消費電力を削減しCO2排出量を低減します。			
消費電力0.3Wの省エネタイプ			

代替品

	品番	EA758ZM-1B
	コメント	変更点:消費電力・全光束



株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.