

品番 : EA758ZM-206

品名 : AC100V/1.4W/E26 電球(LED/防水/青)



販売価格	1,760円(税抜) / 1,936円(税込)		
カタログ価格	1,760円(税抜) / 1,936円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2025/12/16 00:39現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	2116ページ		



屋外看板にもつかえる防水型!常夜灯、電飾、サイン用照明などに

仕様

メーカー	朝日電器(ELPA)	型番	LDG1B-G-GWP252
消費電力	1.4W	光色	青
全光束(lm)	—	口金	E26
電圧	100V	定格寿命	30,000時間
サイズ	φ 40×62mm	重量	26g
防水設計	IP65	使用環境温度	0°C~40°C

屋内・屋外兼用

雨や塵がかかる場所でも安心な防水IP65仕様。

消費電力が少なく長寿命の省エネ設計。

ミニボール球形

【ご注意】屋外や水滴のかかる状態で使用する場合は、防水・防雨用の専用器具で使用してください。(故障の原因)

※調光機能のついた電球器具や回路には使用できません。(100%点灯でも使用不可)

※カラー電球には明るさ(ルーメン)の設定はございません。

代替品



品番 EA758XA-123
コメント 違い:電球形状

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.