

品番：EA758ZM-44

品名：110V/ 40W/G9 電球/ハロゲン(フロスト)



販売価格	1,110円(税抜) / 1,221円(税込)		
カタログ価格	1,110円(税抜) / 1,221円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/07/05 08:39現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



仕様

メーカー	朝日電器 (ELPA)	型番	G-JD04H
消費電力	40W	口金	G9
電圧	110V	定格寿命	約2,000時間
サイズ	φ13×43mm	ガラス仕上げ	フロスト
ピン口金ハロゲンJDタイプ			
100Vで点灯できるため、ダウントランスが不要です。			
ミラーなしの為、様々な器具設計ができます。			
外管バルブにUVカット石英ガラスを採用し紫外線放射を抑制したハロゲンランプ。			
クリプトンミニ電球の代替として、住宅用照明や店舗照明にご利用いただけます。(器具、ソケットは交換必要)			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.