

品番 : EA758ZM-46

品名 : 110V/ 60W/G9 電球/ハロゲン(フロスト)



販売価格	1,110円(税抜) / 1,221円(税込)		
カタログ価格	1,110円(税抜) / 1,221円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/05/15 00:50現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



#### 仕様

メーカー	朝日電器 (ELPA)	型番	G-JD06H
消費電力	60W	口金	G9
電圧	110V	定格寿命	約2,000時間
サイズ	φ13×43mm	ガラス仕上げ	フロスト

ピン口金ハロゲンJDタイプ

100Vで点灯できるため、ダウントランスが不要です。

ミラーなしの為、様々な器具設計ができます。

外管バルブにUVカット石英ガラスを採用し紫外線放射を抑制したハロゲンランプ。

クリプトンミニ電球の代替として、住宅用照明や店舗照明にご利用いただけます。(器具、ソケットは交換必要)

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.