

品番 : EA758ZM-92

品名 : AC100V/0.5W/E12 電球(LED/ナツメ球/青)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 620円(税抜) / 682円(税込) | | |
| カタログ価格 | 620円(税抜) / 682円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 1 (2026/03/11 14:48現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 2066ページ | | |



常夜灯、電飾、サイン用照明などに

仕様

| | | | |
|---------|------------|----|-------------------|
| メーカー | 朝日電器(ELPA) | 型番 | LDT1CB-G-E12-G108 |
| 消費電力 | 0.5W | 光色 | 青 |
| 全光束(lm) | — | 電圧 | 100V |
| 定格寿命 | 30,000時間 | 口金 | E12 |
| サイズ | φ20×46mm | 重量 | 5g |

LED装飾電球ナツメ球タイプ(屋内用)

消費電力が少なく長寿命の省エネ設計。

※調光機能のついた器具や回路には使用できません。(100%点灯でも使用不可)

カラー電球には、明るさ(ルーメン)の設定はございません。

代替品

| | |
|---|--|
|  | <p>品番 EA758ZM-13</p> <p>コメント 違い:不透明タイプ</p> |
|---|--|

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.