

品番：EA759ER-21

品名：1000-3000mm カメラ用伸縮棒



|         |                            |      |   |
|---------|----------------------------|------|---|
| 販売価格    | 8,090円(税抜)／8,899円(税込)      |      |   |
| カタログ価格  | 8,090円(税抜)／8,899円(税込)      |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫：6（2026/03/24 00:22現在） |      |   |
| 商品入数    | 1                          | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 0205ページ1960ページ             |      |   |



仕様

|                                                    |                                      |            |                        |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------|------------|------------------------|
| メーカー                                               | 土牛産業(DOGYU)                          | 型番         | 02699                  |
| 商品名                                                | カメ棒                                  | サイズ        | 伸長:3000mm<br>縮長:1000mm |
| 段数                                                 | 4段                                   | カメラ取付ねじサイズ | UNC1/4”                |
| 材質                                                 | パイプ部:アルミ<br>グリップ:エラストマー<br>継手:プラスチック | 重量         | 440g                   |
| コンパクトデジタルカメラ用伸縮棒                                   |                                      |            |                        |
| 高所など脚立を使わずに安全に現場撮影、点検ができます。                        |                                      |            |                        |
| 点検鏡の代わりに見えない所の撮影補助に                                |                                      |            |                        |
| 手持ちでは撮影しにくい角度の撮影にも最適です。                            |                                      |            |                        |
| セルフタイマーや動画機能を使って一人でも撮影可能です。                        |                                      |            |                        |
| Wi-FiやBluetooth内蔵デジカメをスマートフォンやPCなどと連動させれば、より撮影が簡単に |                                      |            |                        |
| ※デジカメは300g以下のものをご使用下さい。                            |                                      |            |                        |

