

品番：EA759ET-11B

品名：103xφ20mm クリップ式カメラ固定スタンド



販売価格	5,400円(税抜)／5,940円(税込)			
カタログ価格	5,400円(税抜)／5,940円(税込)			
在庫数	最新在庫: 6 (2025/06/26 18:08現在)			
商品入数	1	販売単位	個	
カタログページ	2001ページ			



仕様

メーカー	ベルボン (Velbon)	型番	CHD-22
耐荷重	1000g	サイズ	54(W)×78(D)×103(H)mm
重量	120g	材質	鉄、アルミ
カメラ取付ねじサイズ	UNC1/4"	取付可能範囲	20～36mm
スマホホルダー	対応幅: 56～85mm 対応厚み: 10mm以内		

- 机やパイプなどに挟んで取り付けられる「クリップ&自由雲台」です。
- 強力な大型クリップで、机などに簡単にカメラを固定できます。
- ホルダーが付属しているので、スマートフォンを取り付けることも可能です。
- 三脚などのパイプ状のものにもクリップ可能です。地面スレスレの位置にカメラを取り付けるなど、工夫次第で様々な応用できます。
- ストッパーを緩めると、カメラを自由な方向に即座に向けることができます。小型ながらもアルミダイキャスト製で剛性が高く、驚きの固定力を発揮します。
- 開口部内側のゴムパッドにより、クリップ箇所が傷付くことを防ぎます。
- 開口部内側のゴムパッドは、クリップ箇所を巻くような形状なので、滑らずしっかり取り付けすることができます。
- ※雲台部は分離できません。
- ※強度が十分でない場所にはクリップしないで下さい。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.