

品番 : EA759EX-167A

品名 : 410-1265mm カメラ三脚



販売価格	4,350円(税抜) / 4,785円(税込)		
カタログ価格	4,350円(税抜) / 4,785円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/01/13 14:56現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1959ページ		



一眼レフデジカメ&ビデオカメラ対応マルチスタンド 4段タイプ

仕様

メーカー	サンワサプライ	型番	DG-CAM22N
段数	4	伸長(mm)	1265
縮長(mm)	410	重量(kg)	0.65
耐荷重	2000g	パイプ径	Φ20mm
材質	脚:アルミ、ABS樹脂、鉄、合成ゴム、POM(ポリアセタール) キャリングケース:ポリエチレン、ナイロン	カメラ取付ねじサイズ	UNC1/4"
サイズ	80×85×420(H)mm(たたんだ状態)	付属品	3WAY雲台、水準器(脚部1ヶ所)、クイックシュー

4段伸長三脚です。

デジタル一眼レフカメラ、ミラーレスカメラ、コンパクトデジタルカメラにまで幅広く対応します。

アルミ材を脚に採用した、軽量な三脚です。

3WAY雲台付きなので縦横撮影位置の切り替えを簡単に行うことができます。

雲台にはカメラの傾きの確認に便利な水準器を装備しています。

三脚に設置した状態での撮影と、手持ちでの撮影とを素早く切り替えられるクイックシューを装備しています。

脚のロック機構はスピーディーに固定と解除ができるレバー式を採用しています。快適な伸縮操作が可能です。

収納や持ち運びに便利なキャリングケース付きです。

<使用上のご注意>

※この製品は2kg(耐荷重)までの機材を載せるように作られています。それ以上の機材は載せないでください。

※マルチスタンドにカメラを取り付けたまま移動すると思わぬ事故を起こすことがあります。

※脚の開閉が不十分のままカメラを取り付けると、転倒してカメラの破損や怪我を負わせる原因となることがあります。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.