

品番 : EA759EX-201A

品名 : 215-1900mm カメラ用三脚(大型)



販売価格	102,000円(税抜) / 112,200円(税込)		
カタログ価格	102,000円(税抜) / 112,200円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/12/16 14:05現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	2001ページ		



仕様

メーカー	SLIK	型番	カーボンマスター 933WOH
段数	3	伸長(mm)	1,900
縮長(mm)	708	重量(kg)	2.3
耐荷重	7kg	主材質	カーボン
カメラ取付ねじサイズ	UNC1/4"、3/8"	パイプ径	32mm
地上最低高	215mm	エレベータースライド幅	310mm
付属品	三脚ケース、ストーンバッグ、ショートエレベーター、雲台固定ネジ、交換用スパイク石突、専用工具		

※雲台は付属しておりません。推奨雲台(EA759EX-202A)

強度アップのクロス柄の新パイプを採用。

パイプ同士が空転しないARS(Anti Rotation System)パイプで下段が空転せず、すべての段を一度に伸縮できます。

エレベーターはラック&ピニオン式のギアエレベーターを採用。

エレベータークランクの回転をダイレクトにエレベーターへ伝えるので、重量機材でも高さの微調整が容易にできます。

フリクションアジャスト機能を本体下部に装備し、エレベーターの動きの軽さを、機材の重さや好みに合わせて調整することができます。

脚先端の「石突」は、ゴム石突とスパイクの交換式です。

スパイクに交換すれば、屋外での使用時により安定して三脚をセットできます。ゴム石突を外してスパイクと交換する方式のため、屋内でスパイクが露出してしまう恐れもありません。

展開すると作業用シートにもなる三脚ケースのほか、オモシを載せて重心を下げるためのストーンバッグ、ロー位置撮影に対応するショートエレベーター、エレベータープレートから雲台をよりしっかりと固定する雲台固定ネジ、石突交換用のスパイクと専用工具まで付属しています。

カメラネジのプレートを六角レンチで緩めてネジを反転させると、大ネジ(UN3/8")を小ネジ(UN1/4")として使うことができます。

脚伸縮部を固定する「ナットリング」は、スリック独自の「王冠型ナットリング」を採用。上下のパーツが押し合うことで、多点で上下のパイプに摩擦抵抗を発生させます。スムーズながら、しっかりと確実な固定を可能にします。

EA759EX-202Aを使うことにより、水平出しの感覚が分かりやすくなります。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.