

品番 : EA759EX-40F

品名 : 475-1605mm カメラ三脚



販売価格	26,600円(税抜)／29,260円(税込)		
カタログ価格	26,600円(税抜)／29,260円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2025/12/16 20:06現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	2001ページ		



仕様

メーカー	SLIK	型番	スプリント L110
最大積載重量	2kg	全高 (伸長エレベーター有)	1605mm
全高 (伸長エレベーター無)	1305mm	エレベータースライド	300mm
縮長	475mm	地上最低高	165mm
最大脚パイプ径	20mm	段数	4段
重量	1180g	雲台	3way雲台
カメラ取付	クイックシュー式	カメラ取付ねじサイズ	UNC1/4"
付属品	三脚ケース		

20mm径アルミ+マグネシウム合金製パイプ

水平出しの目安となる1軸の水準器も装備

【ハライチロックシステムを採用】

ハライチロックシステムにより、青いボタンを押し下げるとき開脚ストッパーが解除され開脚角度を自在に調整できます。

【伸縮比3.37倍】

縮長(折り畳み時の長さ)約47cmから、使用時は最大約160cmの高さまで伸ばすことができ、アイレベルをカバーします。

【ローポジション撮影に】

フル開脚時、エレベーターを分割して下段を取り外すことで、ロー位置16.5cmを実現

【エレベーターは反転可能】

エレベーターの抜け止めを取りはずし、上下逆さまに取りつけることで、ロー位置や複数の撮影に対応可能です。

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.