

品番：EA759EX-47B

品名：500-1579mm ビデオカメラ三脚



販売価格	8,500円(税抜)／9,350円(税込)		
カタログ価格	8,500円(税抜)／9,350円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 （2025/06/27 18:01現在）		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			



仕様

メーカー	SLIK	型番	GX-6400 VIDEO
全高(エレベーター無し)	1,303mm	エレベータースライド	276mm
最低高	477mm	サイズ(mm)	伸長:1579 縮長:500
脚パイプ径	21mm	段数	4段
重量(kg)	1.33	雲台	2Way雲台 (一体型・分離不可)
カメラ取付ねじサイズ	U1/4"	水準器	有(丸型水準器)
耐荷重	1500g	材質	アルミ
付属品	専用ケース		

クイックシューの取り付け規格はドイツ工業規格(DIN4503)を採用。他の三脚との互換性を考慮しました。 また、カメラの長手方向に合わせて、一般的なビデオカメラなら縦長、カメラなら横長と、形に合わせて使うことができ、安定性の高いセットが可能です。 クイックシューレバーが取り外し位置で固定されるため、シューと雲台の取り付けはより簡便な仕様を実現しました。クイックシューとカメラの取り付けは蝶ネジ式で、締め付けの為のコインは不要です。

ビデオ用雲台は通常の雲台と異なり、パンハンドルで雲台の動きの固定を行いません。パンハンドルは手を添えて雲台を動かすために使用します。 上向き、下向き、前後反転など、使いやすい位置にハンドルを移動できます。 また、パンハンドルを取り外した状態でも使用できます。

ロックレバーのサイズが大きく、脚の伸縮が簡単・確実に行えます。

高さの微調整に役立つ、ギア式エレベーター（ラック&ピニオン式）を装備しました。ハンドルの回転でエレベーターが上下し、細かな高さ調整に対応します。フリクションアジャスト機構でエレベーターの作動の硬さを調節することも可能。本体部分には水平出しの目安となる「水準器」を装備しています。

代替品

	品番 EA759EX-47C コメント 変更点:全高・雲台分離可・スマホ取付
---	--

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.