

品番：EA759EX-60D

品名：635-1730mm カメラ三脚



販売価格	42,600円(税抜) / 46,860円(税込)		
カタログ価格	42,600円(税抜) / 46,860円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/07/08 13:39現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1959ページ		



仕様

メーカー	ベルボン (Velbon)	型番	シェルパ535III N
段数	3	伸長(mm)	EV含む:1730 EV無し:1354
縮長(mm)	635	重量(kg)	2
耐荷重	2500g	主材質	アルミ
カメラ取付ねじサイズ	UNC1/4"	EVスライド量	376mm
最低高	282mm	雲台	3way雲台(雲台分離可能)
雲台取付台座径	約45mm	水準器	丸型水準器
エレベーター方式	手動式	三段開脚	可能
脚径	26、23、20mm	脚パイプ	RNパイプ
脚ロック方式	レバーロック式	石突	ゴム石突
カメラ取付	クイックシュー式		

構図調整に優れた3ウェイ雲台を装備し、わかりやすい操作と豊富なラインナップで多様なカメラに対応するスタンダード三脚です。

標準的な「デジタル一眼レフ+Wズーム」の組み合わせにちょうど良い、レバーロック式の中型3段三脚。
軽量金属マグネシウム製雲台と快適操作の脚伸縮。
最上段2箇所には柔らかいタッチのスポンジグリップを装着しました。

パン・ティルト・縦位置方向を独立して操作可能な、構図調整のしやすい3ウェイ雲台を標準装備。素材には比強度・寸法安定度・振動吸収性に優れた軽量金属マグネシウムを採用しています。

カメラの着脱がワンタッチ。カメラネジを何度も回して取り付けるわずらわしさから解放されます。複数のカメラを使う場合や、カメラとビデオカメラを両方使う場合などにも大変便利です。

カメラの水平がしっかり確認できる、視認性の良い丸型水準器を標準装備しています。まっすぐに安定した構図の写真を作り込むことができます。

小さな花の接写などに便利なフルローポジション対応。開脚時はセンター棒の下部を回して外すことができます。

脚の伸縮操作は、レバーによりワンタッチで素早く簡単におこなえます。ロック状態が一目でわかるので、三脚に不慣れな方でも安心して使えます。

持ち運びに便利なキャリングケースが付属しています。混雑した電車での移動や、製品の保管に便利です。

シュープレートにはカメラ取付用のネジつまみがあるので、簡単にしっかりとカメラに装着できます。取り付けにコイン等は必要ありません。

シュープレートはカメラやレンズ座の形状に合わせて、縦・横どちら向きでも取り付けることができます。

シュープレート取付時に固定レバーが開放位置で維持される、スタンバイ機構を搭載しています。シュープレート取付時の誤操作を防ぎ、スムーズで確実な取り付けが可能です。

手になじみ、握りやすい丸型グリップを両ハンドル棒に採用。グリップ全体に滑り止めラインが入っており、しっかりと握ることができます。

サイドティルトハンドルは携帯時に飛び出して邪魔にならないよう、パンハンドルのグリップ後ろに結合することができます(ケースに入れる際も結合します)。

雲台は他の別売雲台に交換可能です。ハンドル棒やストッパー類をしっかり締め、雲台全体を反時計方向に回して外して下さい。※雲台取付ネジ=UNC1/4(細ネジ)

本体部はシンプルで強度があり、軽さにも優れる「ワンピース構造」を採用。エレベーターは手動で昇降させるセンター棒タイプ。昇降しながら左右に回すことも可能です。

開脚角度はフル開脚した状態から閉じていくと、フル開脚→セミ開脚→標準開脚と自動的に設定されます。開脚角度はそれぞれの脚で設定できますので、ローポジション撮影や不整地での調整も簡単です。

エレベーターの下端にも取付ネジを装備。雲台や撮影用アクセサリを取り付けることが可能です。※エンドネジ=UNC1/4(細ネジ)

1段目(2箇所)には、経年変化に強い発泡ゴム製のスポンジグリップが装着されています。柔らかいタッチで滑らず握ることができ、寒冷地でも威力を発揮します。

従来の脚パイプに比べ、下段の径落ちをより小さく抑え、強度アップを図った脚材です。26mmから始まる3段伸縮脚を使用。

専用ケース付

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.