

品番：EA759GA-129N

品名：[2029万画素] デジタルカメラ



販売価格	61,500円(税抜)／ 67,650円(税込)		
カタログ価格	61,500円(税抜)／67,650円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 （2025/08/04 07:41現在）		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



仕様

メーカー	ニコン	有効画素数	2029万画素
光学ズーム	35倍	焦点距離(35mm換算)	24～840mm
手ぶれ補正	レンズシフト方式と電子式の併用	液晶サイズ	広視野角3型TFT液晶モニター/チルト方式
動画撮影	4K UHD:3840×2160	記録媒体	内蔵メモリー、SD/SDHC/SDXCメモリーカード(別売)
使用バッテリー	リチウムイオン充電電池(EA759GB-66)	機能	Wi-Fi搭載
主な付属品	ストラップ、リチウムイオン充電電池(EA759GB-66)、本体充電ACアダプター、USBケーブル	サイズ	約113.0(W)×39.9(D)×66.5(H)mm(突起部除く)
重量	約299g(電池、SDメモリーカードを含む)		

手のひらサイズの光学35倍ズームが登場。
チルト式液晶モニターでアングルと構図が自由に。
自分撮りや4K UHD動画も楽しめる気軽な本格派

ダイナミックファインズームを使えば、電子ズーム領域でも解像感を保ったまま70倍までのズーミングが可能。
一度見失った被写体もクイックバックズームボタンを使えばすぐに捉え直すことができます。
レンズ前約1cmまで近づいて撮影できるマクロモードも楽しめます。

携行性の高いコンパクトボディーながら、すばやい起動時間と高速AF、そして短い撮影タイムラグを実現。
動きの速い被写体の超望遠撮影でも、シャッターボタンを押し込んだほぼその瞬間を撮影できます。

また、構図を大きく変えたときや手ブレを感知するたびに、自動的にピントを合わせ直す「ブリAF」の採用により、ブレやすい望遠時や暗い場所でもより確実に鮮明な写真を撮影できます。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.