

品番 : EA759GA-129S

品名 : 65倍ズームデジタルカメラ(保護フィルム+SDカードセット)



販売価格	124,900円(税抜)／137,390円(税込)		
カタログ価格	124,900円(税抜)／137,390円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/12/19 03:19現在)		
商品入数	1	販売単位	SET
カタログページ	1998ページ		



仕様

メーカー	キヤノン(Canon)	型番	PowerShot SX70 HS ※ESCO オリジナルセット
〈セット内容〉	・デジタルカメラ ・SDカード(32GB) ・液晶保護フィルム	有効画素数	2030万画素
光学ズーム	65倍	焦点距離	21~1365mm(35mm換算)
液晶サイズ	3.0型TFTカラー液晶(約92万ドット)、 視野率:約100%、バリアングルタイプ	動画撮影	4K:3840×2160 FullHD:1920×1080 HD:1280×720
手ぶれ補正	マルチシーンIS 補正効果(静止画IS時):5段 (350mm)	記録媒体	SD/SDHC/SDXCメモリーカード(別売) ※SDカード(32GB)(付属)
使用バッテリー	リチウムイオン電池(付属:EA759GB-95)	サイズ	127.1(W)×116.6(D)×90.9(H)mm
重量	約610g(電池、カード含む)	デジタルズーム倍率	約4.0倍
プログレッシブファインズーム(ラージ時)	約130倍	撮影距離(レンズ先端より)	オート:0cm~∞(W)/1.8m~∞(T) マクロ:0cm~50cm(W)
最短撮影距離時撮影範囲(オート時)	[4:3時]29×21mm(W) /74×56mm(T)	ファインダー	0.39型カラー電子ビューファインダー (約236万ドット)
フォーカス制御	TTLオートフォーカス、マニュアルフォー	露出補正	±3段(1/3段ステップ)

	カス		
ISO感度(推奨露光指数)	オート、ISO100–3200	ホワイトバランス	オート、太陽光、日陰、くもり、白熱電球、白色蛍光灯、ストロボ、マニュアル
シャッタースピード	1~1/2000秒(オートモード) 15~1/2000秒 ※ 動画撮影時は、状況によって1/4000秒になることがあります。	内蔵ストロボ(調光範囲)	50cm~6.5m(W)、1.8m~4.0m(T)
撮影モード	M、Av、Tv、P、プラスムービーオート、オート、料理、自分撮り、パノラマ、スポーツ、ポートレート、手持ち夜景、美肌、打上げ花火	動画モード	スタンダード、ビデオスナップ、マニュアル、ジオラマ風、タイムラプス動画
セルフタイマー	切/約2秒後/約10秒後/カスタム	連続撮影	ワンショットAF時:約10.0枚/秒(約57枚まで) サーボAF時:約5.7枚/秒(約1000枚まで) ※RAW、RAW+JPEGを除く
ファイルフォーマット	DCF準拠、DPOF(Ver1.1)対応	データタイプ	静止画:JPEG(Exif2.31)、RAW(14ビット、CR3) 動画:MP4[映像:MPEG-4 AVC/H.264、音声:MPEG-4 AAC-LC(ステレオ)]
表示言語	日本語、英語	起動時間	約1.1秒
充電時間	約120分	インターフェース	Hi-Speed USB (Micro)、HDMIコネクタータイプD、マイク入力端子
Wi-Fi/NFC	対応/非対応	Bluetooth	Bluetooth low energy 技術 採用 準拠規格:ver.4.1
付属品	バッテリー(EA759GB-95)、充電器、ネックストラップ、レンズキャップ		

21mm~1365mmの幅広い画角に一台で対応

遙か彼方の天体や野鳥を大きく引き寄せる超望遠撮影が可能です。

Wi-Fi接続のもと、カメラや専用アプリ「Camera Connect」を使えば、撮影と並行してスマホへ画像を自動送信することができます。

センサー付きの高精細な約236万ドットのEVFや新設計の操作部材などで、快適な撮影をサポート

上下左右に自在に角度を変えられる3.0型パリアングル液晶を搭載

EVFをのぞきながら、スムーズに各種操作系を使用することが可能。シャッターボタンから右指を外すことなく、ズーム倍率を変更することができます。

6種類の設定値から自分好みの色設定を選択することができる「スタイル設定」機能を新搭載

カメラが人物、背景、笑顔、さらに明るさ、色あいなど、被写体に合わせて29シーンから認識し、自動で設定を調整。どんなシーンもかんたん、キレイに写せます。

シーンに合わせてカメラが自動でフレを補正してくれる「マルチシーンIS」で、設定を気にせず、いつでもくっきりキレイな写真と動画を撮影できます。

エコモードに設定すると、操作していない状態が続いたときに液晶の明るさを自動的に落としてバッテリー消費量をセーブ

液晶画面に縦横を3分割するラインを表示する「グリッドライン表示機能」
水平・垂直方向の確認や全体の構図決定に役立ちます。

※カメラ本体以外のセット品はモデルチェンジ等でメーカーと型番が変更となる場合がございますのでご了承ください。

※液晶保護フィルムは保証対象外です。カメラ本体保証期間内であっても剥がれてしまった等で液晶保護フィルムの交換や無償修理はお受けできません。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.