

品番：EA759GA-135E

品名：[2088万画素] 一眼レフデジタルカメラ



販売価格	260,000円(税抜)／286,000円(税込)		
カタログ価格	260,000円(税抜)／286,000円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/09/26 17:22現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			



仕様

メーカー	ニコン (Nikon)	型番	D750018-140VR
キット内容	本体、 レンズ: 18～140mm、F3.5-5.6	有効画素数	2088万画素
撮像素子	23.5×15.7mmサイズCMOSセンサー ニコンDXフォーマット (焦点距離が約1.5倍のレンズのFXフォーマット (35mm判相当)での画角に相当)	ファインダー	アイレベル式ペンタプリズム使用一眼 レフレックス式ファインダー
液晶モニター	チルト3.2型TFT液晶モニター(タッチ パネル) 約92.2万ドット(VGA)	手ぶれ補正	手ブレ補正効果4.0段(CIPA規格準拠) VR機構
内蔵フラッシュ	オートポップアップ方式による自動発光 押しボタン操作による手動ポップアップ 方式	ムービー撮影	4K: 3840×2160(829万画素)
記録媒体	SD/SDHC/SDXCメモリーカード(別 売)	使用バッテリー	Li-ionリチャージャブルバッテリー (EA759GB-69)
機能	静止画ライブビューモード 動画ライブビューモード Wi-Fi機能	サイズ	135.5(W)×72.5(D)×104(H)mm
重量	約720g(電池、カード含む) 約640g(本体のみ)	付属品	・Li-ionリチャージャブルバッテリー (EA759GB-69)

		・バッテリーチャージャー ・USBケーブル ・ストラップ ・ボディーキャップ、 ・アイピースキャップ ・接眼目当て
優れた演算能力を発揮する、D500と同じ画像処理エンジンEXPEED 5を採用		
ニコンDXフォーマットCMOSセンサーから読み出されたデータを高速で処理することで、最高約8コマ/秒の高速連続撮影や4K UHD (3840×2160)/30p動画を実現		
画像モニターには、操作性に優れたタッチパネルを採用		

代替品

	品番 EA759GA-135F コメント
---	--

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.