

品番：EA759GA-142N

品名：[2020万画素] デジタルカメラ



販売価格	39,380円(税抜) / 43,318円(税込)		
カタログ価格	39,380円(税抜) / 43,318円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/05/03 01:18現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



仕様

メーカー	キヤノン(Canon)	型番	IXY 650
有効画素数	2020万画素	光学ズーム	12倍
焦点距離	24~300mm(35mmフィルム換算)	液晶サイズ	3.0型TFTカラー液晶
ムービー撮影	FullHD:1920×1080	光学手ぶれ補正	マルチシーンIS
記録媒体	SD/SDHC/SDXCメモリーカード(別売)	使用バッテリー	リチウムイオン充電電池(付属: EA759GB-91)
サイズ	99.6(W)×22.8(D)×58(H)mm	重量	約147g(バッテリー、メモリーカード含む) 約122g(本体のみ)
充電時間	約140分	カラー	シルバー
付属品	リストストラップ、 バッテリーパック、 バッテリーチャージャー、 使用説明書	表示言語	日本語、英語
起動時間	約1.3秒	インターフェース	Hi-Speed USB(Mini-B)、A/V-OUT、HDMIコネクターDタイプ
Wi-Fi/NFC	対応	データタイプ	静止画: JPEG(Exif2.3) 動画: MP4[映像: MPEG-4 AVC/H.264、音声: MPEG-4 AAC-LC(モノラル)]

サイズ・タイプ	1/2.3型高感度CMOS(裏面照射型)	開放F値	4.5(W)-54.0mm(T) [25(W)-300mm(T)]
構成枚数	7群9枚(両面非球面UALレンズ1枚、両面非球面レンズ1枚、片面非球面レンズ1枚)	デジタルズーム倍率	約4.0倍
プログレッシブファインズーム(ラージ時)	約24倍	液晶モニター	3.0型TFTカラー液晶(約46.1万ドット)、視野率:約100%
ホワイトバランス	オート、太陽光、くもり、電球、蛍光灯、蛍光灯H、マニュアル	シャッタースピード	1~1/2000秒(オートモード)、15~1/2000秒(すべての撮影モードを合わせて)
セルフタイマー	切/約2秒後/約10秒後/カスタム	連続撮影	通常:約2.5枚/秒 ハイスピード連写:約7.2枚/秒
ファイルフォーマット	DCF準拠、DPOF(Ver1.1)対応	静止画圧縮率	スーパーファイン/ファイン

【高倍率ズーム】

高倍率な光学12倍ズームを搭載。遠く離れた場所にいる人物や動物を大きく写すことも、広大な風景をダイナミックに切りとることも、幅広いシーンを一台で撮影できます。プログレッシブファインズームを使えば、高精細なまま24倍までズームすることができます。

【Wi-Fi機能】

高画質な写真や動画を、撮ったその場で共有できるWi-Fi機能。NFC対応により、スマートフォンやタブレット端末とアイコンをかざすだけで、かんたんに接続することが可能です。また、リモート撮影機能にも対応。多彩な機能で、撮る楽しみがますます広がります。

【こだわりオート機能】

むずかしい設定はいっさい不要。顔の有無や、光の加減など、撮影時の多彩なシーンを判別して、カメラが自動で設定を行うので、どんなシーンもかんたん、キレイに写せます。

【マルチシーンIS】

カメラが自動でシーンを判断して多彩なブレ補正を切り替え。いつでもブレを抑えて美しく描写。

【高速オートフォーカス】

高倍率ズームでの撮影時も、被写体をすばやく捉えられます。ワイド端での撮影時においても、高速オートフォーカスを実現。

【オートズーム】

被写体が一人か複数かをカメラが判断し、自動でズームイン・ズームアウト。撮りたい被写体にカメラを向けるだけで、適切な大きさになるようぴったりの位置で撮影できます。さらに、顔が小さすぎて検出できないときは、自動でズームインを行い、顔を検出します。

【デジタルテレコン】

F値を小さく抑えた状態で倍率を上げることができ、高速シャッターで手ブレを抑えられます。倍率は約1.6倍と約2.0倍を選択可能です。

ソフトウェアのCD-ROMは同梱されておりません。
 キヤノンホームページよりダウンロード(無料)が可能です。

※USBケーブルは付属していません。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.