

品番：EA759GA-142S

品名：5倍ズーム デジタルカメラ



販売価格	34,600円(税抜) / 38,060円(税込)		
カタログ価格	34,600円(税抜) / 38,060円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/07/08 14:36現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



光学5倍ズーム

広角28mmから望遠142mmをカバーする光学5倍ズームを採用。

タッチパネル採用

タッチパネル液晶モニターモードや設定をサクサク変更することができます。

内蔵LEDフラッシュ/ライト

静止撮影はフラッシュ、動画時はLEDライトで光量を頼みます。

リアカメラ搭載

ボタン一つでリアカメラに切り替えて撮影できます。

最短撮影距離約10cm(広角時)

広角時に最短で約10cmまで被写体に近づいて撮影できます。(フロントレンズの位置)

仕様

メーカー	ケンコー・トキナー (Kenko)	型番	KC-ZM08
有効画素数	フロント:1600万画素 リア:1200万画素	光学ズーム	5倍
デジタルズーム	2倍	焦点距離	28~142mm (35mmフィルム換算)
液晶サイズ	2.8型IPS液晶(タッチパネル搭載)	ムービー撮影	FullHD:1920×1080
手ぶれ補正	電子式	記録媒体	microSDHC メモリーカード (スピードクラス10):4~32GB(別売) microSDXC メモリーカード (スピードクラス10またはUHSスピードクラス1以上):64~256GB(別売)
使用バッテリー	リチウムイオン充電電池(付属:EA759GB-53)	サイズ	100(W)×32(D)×62(H)mm
重量	約148g(本体のみ)	レンズ	フロント:f=5.1-25.5mm、F=3.9-6.3 リア: f=4mm、F=1.8
撮影距離	フロント:約0.1m~∞(W) 約0.3m~∞(T) リア:約0.6m~約1.5m	インターフェース	USB2.0
露出補正	±2.0EV(1/3EVステップ)	ISO感度	オート、100、200、400、800、1600、3200

シャッタースピード	1/10秒～1/2500秒	イメージセンサー	フロント:1/2.3型CMOS リア:1/2.8型CMOS
内蔵ライト	LED	ホワイトバランス	オート、昼光、曇り、電球、蛍光灯(H)、 蛍光灯(L)
セルフタイマー	オフ、2秒、5秒、10秒	ファイル形式	静止画:JPG 動画:MP4
静止画サイズ	フロント: 56M(補間)、48M(補間)、36M(補 間)、24M(補間)、20M(補間)、 16M、12M、8M、5M リア: 56M(補間)、48M(補間)、36M(補 間)、24M(補間)、20M(補間)、16M (補間)、12M、8M、5M	動画サイズ	フロント: 5120×2880(補間)30fps、 3840×2160(補間)30fps、 2688×1512(補間)30fps、 1920×1080 60fps、 1920×1080 30fps、 1280×720 60fps、1280×720 30fps リア: 5120×2880(補間)30fps、 3840×2160 30fps、 2688×1512 30fps、 1920×1080 60fps、 1920×1080 30fps、 1280×720 60fps、1280×720 30fps
入出力ポート	USB2.0	付属品	ストラップ、USBケーブル(Type-A to Type-C)

広角28mmから望遠142mmをカバーする光学5倍ズームを採用

タッチパネル式液晶モニターでモードや設定をサクサク変えることができます。

ボタン1つでリアカメラに切り替えて自撮りできます。モニターを見ながら写真も動画も撮れます。

広角時に最短で約10cmまで被写体に寄って接写できます。(フロントレンズの場合)

フラッシュが内蔵され、定常光LEDライトも使用できるので動画撮影に便利

パソコンに繋げて、WEBカメラとしても使用できます。

手軽にスローモーション動画も撮れます。

動画撮影時に手振れを軽減することができます。

設定した時間と間隔で自動的にタイムラプス撮影ができます。

握りやすくグリップ付き

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.