

品番 : EA759GA-171B

品名 : [2416万画素] 一眼レフデジタルカメラ



販売価格	120,000円(税抜) / 132,000円(税込)		
カタログ価格	120,000円(税抜) / 132,000円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/04/30 01:34現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			



仕様

メーカー	ニコン		
<キット内容> ・本体 ・レンズ: 18~55mm、F3.5~5.6			
有効画素数	2,416万画素	撮像素子	23.5×15.6mmサイズCMOSセンサー
液晶モニター	3.2型(3:2)TFT液晶モニター、約104万ドット、バリアングル方式	手ぶれ補正	付属レンズ側に手ぶれ補正機能付
ファインダー	アイレベル式ペンタミラー使用一眼レフレックス式ファインダー	レンズマウント	ニコンFマウント(AF接点付)
内蔵フラッシュ	オートポップアップ方式による自動発光	動画撮影	FullHD: 1,920×1,080
記録媒体	SDメモリーカード、SDHCメモリーカード、SDXCメモリーカード(別売)	使用バッテリー	リチウムイオン充電電池(EA759GB-67)
サイズ	125(W)×76(D)×98(H)mm	重量	約530g(電池・カード含み、ボディキャップを除く)、約480g(本体のみ)
主な付属品	Li-ionリチャージャブルバッテリー(EA759GB-67)、バッテリーチャージャー、USBケーブル、オーディオビデオケーブル、ストラップ、ボディキャップ		

プ、アクセサリシューカバー、アイピー
スキャップ、接眼目当て、ViewNX 2
CD-ROM

Wi-Fi機能と位置情報機能(GPS)をカメラ本体に内蔵。撮った写真は、Wi-Fi機能ですぐにシェアすることができます。

キットレンズ「AF-S DX NIKKOR 18-55mm f/3.5-5.6G VR II」は、大幅な軽量化を図りながらも、高い光学性能で広角域から望遠域まで被写体を高精細に描写するDX標準ズームレンズです。

ブレ軽減効果の高いVR機構(手ブレ補正効果4.0段※)を搭載し、クローズアップ撮影も楽しめます。
(※ CIPA 規格準拠。DX フォーマットデジタル一眼レフ使用時。ズームレンズは最も望遠側で測定。)

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.