

品番：EA759GA-171C

品名：[2416万画素] 一眼レフデジタルカメラ



販売価格	120,000円(税抜)／132,000円(税込)		
カタログ価格	120,000円(税抜)／132,000円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/05/05 19:59現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			



仕様

メーカー	ニコン (Nikon)	型番	D560018-55VR
キット内容	・本体 ・レンズ:18-55mm f/3.5-5.6	有効画素数	2416万画素
撮影素子	23.5×15.6mmサイズCMOSセンサー、 ニコンDXフォーマット	液晶モニター	3.2型(3:2)TFT液晶モニター(タッチパネル)、 約104万ドット、バリアングル方式
手ぶれ補正	付属レンズ側に手ぶれ補正機能付	ファインダー	アイレベル式ペンタミラー使用 一眼レフレックス式ファインダー
レンズマウント	ニコンFマウント(AF接点付)	内蔵フラッシュ	オートポップアップ方式による自動発光
動画撮影	Full HD (1920×1080)	記録媒体	・SDメモリーカード ・SDHCメモリーカード ・SDXCメモリーカード (別売)
使用バッテリー	リチウムイオン充電電池(EA759GB-67)	サイズ	124(W)×70(D)×97(H)mm
重量	約465g(電池・SDカード含み、ボディキャップ除く) 約415g(本体のみ)	主な付属品	・リチウムイオン充電電池(EA759GA-67) ・バッテリーチャージャー ・ストラップ・ボディーキャップ ・接眼目当て

タッチパネル&バリアングル画像モニター搭載で、新たな構図も思いのままに撮影できます。

カメラで撮影したJPEGサムネイル画像(200万画素)をスマートフォン/タブレット端末へ自動転送できます。JPEG元画像や動画といった通信

データ量が多いものは、カメラ側のWi-Fi機能を利用することで手動で選択して画像取り込みができます。

キットレンズは高い光学性能、手ブレ補正効果4.0段のVR機構を搭載、最大撮影倍率0.38倍の高倍率と様々な撮影シーンにオススメのズームレンズです。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.