

品番：EA759GA-172E

品名：[2410万画素] デジタル一眼レフカメラ



販売価格	117,400円(税抜) / 129,140円(税込)		
カタログ価格	117,400円(税抜) / 129,140円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/07/08 13:02現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			



#### 仕様

メーカー	キヤノン(Canon)	型番	EOSKISSX901855IS2LK
〈セット内容〉	本体、レンズ(18~55mm F3.5~5.6)	記録媒体	SD/SDHC/SDXCメモリーカード(別売)
画面サイズ	約22.3×14.9mm	レンズマウント	キヤノンEFマウント
撮像素子	CMOSセンサー	有効画素数	約2410万画素
アスペクト比	3:2	ダスト除去機能	ダストデリートデータ付加/手作業でクリーニング
記録フォーマット	DCF2.0	画像タイプ	JPEG、RAW(14bit、キヤノン独自)、RAW+JPEGラージ同時記録可能
記録画素数	L:2400万(6000×4000)画素 M:約1060万(3984×2656)画素 S1:約590万(2976×1984)画素 S2:約250万(1920×1280)画素 S3:約35万(720×480)画素 RAW:2400万(6000×4000)画素	フォルダー作成/選択	可能
画像番号	通し番号、オートリセット、強制リセット	ピクチャースタイル	オート、スタンダード、ポートレート、風景、ニュートラル、忠実設定、モノクロ、ユーザー設定1~3
ホワイトバランス	オート(雰囲気優先)、オート(ホワイト優先)、プリセット(太陽光、日陰、くもり、白熱電球、白色蛍光灯、ストロボ)、	ノイズ低減	長秒時露光、高感度撮影に対応

	マニュアル、ホワイトバランス補正、ホワイトバランスブラケティング可能 ※ストロボ色温度情報通信対応		
画像の明るさ自動補正	オートライティングオブティマイザにより対応	高輝度側・階調優先	可能
レンズ周辺光量補正	可能	視野率	上下/左右とも約95% (アイポイント約21mm時)
測光輝度範囲	EV1~20 (常温・ISO100)	露出補正	手動: 1/3、1/2段ステップ±5段 AEB: 1/3、1/2段ステップ±2段 (手動露出補正との併用可能)
AEロック	自動: ワンショットAF・評価測光時、合焦と同時にAEロック 手動: AEロックボタンによる	シャッター形式	電子制御式、フォーカルプレーンシャッター
シャッター速度	1/4000~30秒 (すべての撮影モードを合わせて)、バルブ、ストロボ同調最高シャッター速度=1/200秒	手ぶれ補正	レンズ側: 手ぶれ補正機能付き
内蔵ストロボ	リトラクタブル式、オートポップアップストロボ ガイドナンバー約9.2 (ISO100・m) / 約13 (ISO200・m) 焦点距離約17mm相当の画角に対応、充電時間約2秒	外部ストロボ	EXシリーズスピードライトに対応
動画記録形式	MOV	動画撮影	Full HD: 1920×1080 HD: 1280×720 VGA: 640×480
液晶モニター	TFT式カラー液晶モニター3.0型 (4:3) / 約92万ドット	使用バッテリー	リチウムイオン充電電池 (付属)
サイズ	129.0×77.6×101.3(H)mm	重量	本体: 約475g レンズ: 約200g
動作環境	使用可能温度: 0~40℃ 使用可能湿度: 85%以下	付属品	充電器、バッテリー、ストラップ

シャッターを押すだけで多彩なシーンがキレイに撮れる豊富な撮影モードを搭載

高画素CMOSセンサーで人物や肌の質感、風景や建物の細部まで美しく表現し、写真を拡大してもクリアな描写を保ちます。

9点AFセンサーの搭載により、それぞれの測距点内にある動き回る被写体にすばやくピントを合わせます。

Wi-Fiでカメラとスマートフォンを接続し、撮った写真をその場で共有できます。

#### 【注意事項】

・カメラの修理を行う際、内容により本体の交換対応をすることがございます。その場合、貼られている液晶保護フィルムの返却はできません。事前にお客様にて液晶保護フィルムを剥がした上で修理送付願います。

・液晶保護フィルムの貼り付けに失敗した (上手に貼れなかった) 等の理由での返品交換や液晶保護フィルム無償提供のご要望はお断りいたします。

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)  
© 2018 ESCO Co.,Ltd.