

品番：EA759GA-174B

品名：[1425万画素] デジタル一眼レフカメラ(防水・防塵)



販売価格	113,500円(税抜) / 124,850円(税込)		
カタログ価格	113,500円(税抜) / 124,850円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/04/30 17:06現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



仕様

メーカー	ニコン	<キット内容>	本体、レンズ(11-27.5mm f/3.5-5.6)
レンズマウント	ニコン1防水マウント	有効画素数	1425万画素
撮影素子	13.2×8.8mmサイズCMOSセンサー、ニコンCXフォーマット		
手ぶれ補正機能なし			
液晶サイズ	3.0型TFT液晶モニター	動画撮影	FullHD:1920×1080
記録媒体	SDメモリーカード、SDHCメモリーカード、SDXCメモリーカード	使用バッテリー	リチウムイオン充電電池(EA759GB-70)
機能	耐衝撃/防水/防じん	商品構成	NIKON1 AW1(ボディ)+1 NIKKOR AW 11-27.5mm f/3.5-5.6(レンズ)
付属品	ボディキャップ、リングプロテクター、リング、Li-ion リチャージャブルバッテリー(端子カバー付)、バッテリーチャージャー、ストラップ(陸上専用)、シリコングリス、USB ケーブル、ViewNX 2/Short Movie Creator CD-ROM、活用ガイド CD-ROM	サイズ	(W×H×D) 約113.3×71.5×37.5 mm(突起部を含まず)
重量	約356g(バッテリーおよびSDメモリー		

カードを含む、ボディーキャップおよびオ
リングプロテクターを除く)、約313g
(本体のみ)

レンズ交換式デジタルカメラで世界初の防水・耐衝撃性能。高品位でミニマルなボディーと、アクティブに撮影が楽しめる数々の機能。高画質・高速性能を発揮し、幅広いシーンでかけがえのない瞬間を捉えます。

タフネス性能

世界初の防水・耐衝撃性能を実現したレンズ交換式カメラ。アウトドアから日常まで、あらゆるシーンに対応し、撮影のフィールドを広げます。

際立つ高画質

1425万画素のCXフォーマットスーパーハイスピードAF CMOSセンサーと画像処理エンジンEXPEED 3Aで、静止画や動画を美しく描写。

高速オートフォーカス

被写体にピントを合わせ続けた状態での世界最速の高速連続撮影。世界最短の撮影タイムラグ。撮りたい瞬間を逃すことなく鮮明に描きま
す。

水深15mの防水性能

ボディーの細部にシーリングゴムを施し、マウントにOリングを装着してレンズとの防水性を保つことにより、水深15mの防水性能を実現しまし
た。

※JIS/IEC保護等級 8 (IPX8) をクリアー(ニコン試験条件による)。水深15m(49ft) 以内で60分までの撮影が可能。防水1 NIKKORレンズ
装着時。

耐衝撃2mの強靱ボディー

砂やほこりを寄せ付けない防じん性能。※JIS/IEC保護等級 6 (IP6X) をクリアー(ニコン試験条件による)。防水1 NIKKORレンズ装着時。¥

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.