

品番 : EA759GA-175C

品名 : [1605万画素] デジタルカメラ(超望遠)



販売価格	96,000円(税抜) / 105,600円(税込)		
カタログ価格	96,000円(税抜) / 105,600円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/05/02 23:52現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			



仕様

メーカー	ニコン(Nikon)	型番	COOLPIXP900
有効画素数	1,605万画素	光学ズーム	83倍
焦点距離	24-2000mm (35mm換算)	液晶サイズ	広視野角3型TFT液晶モニター (反射防止コート付)
動画撮影	FullHD:1920×1080	手ぶれ補正	レンズシフト方式(静止画)、 レンズシフト方式と電子式の 併用(動画)
記録媒体	SD/SDHC/SDXCメモリーカード(別 売)	使用 バッテリー	EA759GB-72
サイズ	139.5×137.4×103.2mm	重量	約899g(電池、メモリーカード含む)
付属品	ストラップ、レンズキャップ、 リチウムイオン充電電池、 本体充電ACアダプター、 USBケーブル		

2000mm相当、光学83倍の超望遠ズーム。光学ズームと電子ズームを併用すれば332倍、約8000mm相当までズームが可能。

レンズ前約1cmまで被写体に近づいて撮影できるマクロAFを搭載。

広視野角3型バリエーション液晶モニターで撮影の自由度が大きく広がります。

目をファインダーに近づけるだけですぐに表示が点灯し、ファインダー撮影が行えるアイセンサー付き電子ビューファインダー搭載。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.