

品番 : EA759GA-175D

品名 : [1605万画素] デジタルカメラ(超望遠)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 133,300円(税抜) / 146,630円(税込) | | |
| カタログ価格 | 133,300円(税抜) / 146,630円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 0 (2026/04/30 01:39現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 |
| カタログページ | | | |



仕様

| | | | |
|--------|--|---------|---|
| メーカー | ニコン(Nikon) | 型番 | COOLPIXP950 |
| 有効画素数 | 1,605万画素 | 光学ズーム | 83倍 |
| 焦点距離 | 24~2000mm (35mm換算) | 液晶サイズ | 広視野角3.2型TFT画像モニター(反射防止コート付) |
| 動画撮影 | 4K UHD:3840×2160 | 手ぶれ補正 | レンズシフト方式(静止画)、レンズシフト方式と電子式の併用(動画) |
| 記録媒体 | SD/SDHC/SDXCメモリーカード(別売) | 使用バッテリー | リチウムイオンバッテリー(EA759GB-70A) |
| サイズ | 140.2(W)×149.8(D)×109.6(H)mm | 重量 | 1005g(電池、メモリーカード含む) |
| 付属品 | ストラップ、レンズキャップ、バッテリー、本体充電ACアダプター、USBケーブル、レンズフード | 記録画素数 | ・16M[4608×3456] ・8M[3264×2448] ・4M[2272×1704] ・2M[1600×1200] ・16:9 12M[4608×2592] ・3:2 14M[4608×3072] ・1:1 12M[3456×3456] |
| 対応規格 | DCF、Exif 2.31準拠 | ファイル形式 | 静止画:JPEG、RAW(NRW)(ニコン独自フォーマット) 動画:MP4(映像:H.264/MPEG-4 AVC、音声:AACステレオ) |
| ファインダー | 電子ビューファインダー、0.39型有機 | セルフタイマー | 10秒、3秒 |

| | | | |
|--|--|--------|--|
| | ELモニター、約236万ドット、視度調節機能付き(-3~+3m-1) | | |
| 連写機能 | 単写、連写H[約7コマ/秒で約10コマ]、連写L[約1コマ/秒で約200コマ]、先取り撮影、高速連写120fps(約120コマ/秒で60コマ連続撮影)、高速連写60fps(約60コマ/秒で60コマ連続撮影)、インターバル撮影 | 撮影距離範囲 | 先端レンズ面中央から約50cm~∞(広角側)、約5.0m~∞(望遠側) マクロAF時は先端レンズ面中央から約1cm~∞(広角側)、約5.0m~∞(望遠側) |
| インターフェイス | Hi-Speed USB(標準装備されたUSBポートへの接続を推奨) | 入出力端子 | Micro-USB端子(付属以外のUSBケーブルは使わないでください)、HDMIマイクロ端子(Type D)(HDMI出力) |
| 通信方式 | Bluetooth標準規格 Ver.4.1 | 表示言語 | 日本語、英語 |
| 充電時間 | 約3時間 | 三脚ねじ穴 | 1/4(ISO 1222) |
| 2000mm相当、光学83倍の超望遠ズーム。光学ズームと電子ズームを併用すれば332倍、約8000mm相当までズームが可能。 | | | |
| ニコン独自のRAW(NRW)ファイルに対応。撮影後にも画質の劣化を気にせず画像の編集や加工が可能。 | | | |
| 目をファインダーに近づけるだけですぐに表示が点灯し、ファインダー撮影が行えるアイセンサー付き電子ビューファインダー搭載。 | | | |
| 3840×2160/30p対応。フルHDの4倍の高画素で、超望遠撮影時にも被写体の細部まで高精細に描写。 | | | |
| 撮影時にカメラの設定変更などがスムーズに行えるサイドダイヤルや、グリップしたままAF/MFを切り換えられるフォーカスモードセレクターを搭載。 | | | |
| 広視野角3.2型バリアングル液晶モニターで撮影の自由度が大きく広がります。 | | | |

代替品

| | |
|---|-------------------------|
|  | 品番 EA759GA-175E コメント |
|---|-------------------------|

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.