

品番 : EA759GA-175F

品名 : [1605万画素] 125倍ズーム デジタルカメラ



販売価格	189,500円(税抜) / 208,450円(税込)		
カタログ価格	189,500円(税抜) / 208,450円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/07/08 15:32現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



仕様

メーカー	ニコン(Nikon)	型番	COOLPIX P1100
有効画素数	1605万画素(画像処理で減少することがあります)	撮像素子	1/2.3型原色CMOS
総画素数	1679万画素	光学ズーム	125倍
焦点距離	24~3000mm(35mm換算)	開放F値	f/2.8-8
手ぶれ補正	静止画:レンズシフト方式 動画:レンズシフト方式と電子式の併用	記録画素数	・16M[4608×3456] ・8M[3264×2448] ・4M[2272×1704] ・2M[1600×1200] ・16:9 12M[4608×2592] ・3:2 14M[4608×3072] ・1:1 12M[3456×3456]
記録媒体	SD/SDHC/SDXCメモリーカード(別売)	ファイル形式	静止画:JPEG、RAW(NRW)(ニコン独自フォーマット) 動画:MP4(映像:H.264/MPEG-4 AVC、音声:AACステレオ)
ファインダー	電子ビューファインダー、0.39型有機ELモニター、約236万ドット、視度調節機能付き(-3~+3m-1)	視野率	撮影時:上下左右とも約99%(対実画面) 再生時:上下左右とも約100%(対実画面)
シャッター	メカニカルシャッターとCMOS電子シャッターの併用	露出モード/撮影モード	オート撮影モード、シーンモード(ポートレート、風景、スポーツ、夜景ポートレート)

			ト、パーティー、ビーチ、雪、夕焼け、トワイライト、夜景、クローズアップ、料理、打ち上げ花火、逆光、かんたんパノラマ、ペット、ソフト、セレクトカラー、比較明合成[夜景と光跡][星軌跡][花火]、タイムラプス動画、スーパーラプス動画、鳥、月)、クリエイティブモード、P、S、A、M、Uモード、マニュアル動画モード
撮影距離範囲	先端レンズ面中央から約50cm～∞(広角側)、約5.0m～∞(望遠側) マクロAF時は先端レンズ面中央から約1cm～∞(広角側)、約5.0m～∞(望遠側)	内蔵フラッシュ	調光範囲(ISO感度設定オート時) 約0.3～10m(広角側) 約5.0～6.6m(35mm判換算の焦点距離が2000mm相当時) ・35mm判換算の焦点距離が2000mm相当より長い場合:調光範囲外
動画撮影	2160/30p(4K UHD)	画像モニター	広視野角3.2型TFT液晶モニター(反射防止コート付き)/約92万ドット(RGB)
電池寿命	静止画撮影時:約260コマ 動画撮影時:約1時間10分	使用バッテリー	リチウムイオン充電電池(付属)
サイズ	約146.3(W)×181.3(D)×118.8(H)mm(突起部除く)	重量	約1410g(電池、カード含む)
動作環境	使用温度:0℃～40℃ 使用湿度:85%以下(結露しないこと)	付属品	バッテリー、ストラップ、USBケーブル、レンズキャップ、レンズフード

「鳥モード」と「月モード」をモードダイヤルに配置

ダイヤルを回すだけで最適な設定に切り換わり、野鳥や月を美しく撮影できます。

「鳥モード」時にAFエリア選択が可能になり、より自由な構図で、より正確に野鳥を捉えることができます。

手ブレ補正効果中央4.0段分のデュアル検知光学VRにより、高倍率撮影時でも手ブレを気にせず撮影できます。

臨場感あふれる高画質な4K UHD 30pまたは25pの動画を撮影可能

4K解像度の動画から静止画を切り出すことができるので、かけがえのない一瞬を余すことなく切り出すことができます。

持ちやすく直感的な操作が可能

フォーカスモードセレクターを使えば、MFとAFを簡単に切り換えながら撮影できます。

大型の3.2型バリアングルTFT液晶モニターと、明るい屋外でも視認性の高い、約236万ドットの超高精細有機ELディスプレイを採用した電子ビューファインダーを搭載

アイセンサーを搭載し、被写体や状況に応じて最適な撮影スタイルに素早く切り換えることが可能です。

【注意事項】

・カメラの修理を行う際、内容により本体の交換対応をすることがございます。その場合、貼られている液晶保護フィルムの返却はできません。事前にお客様にて液晶保護フィルムを剥がした上で修理送付願います。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.