

品番 : EA759GA-177B

品名 : [1317万画素]デジタルカメラ(防水・耐衝撃・耐低温)



販売価格	24,000円(税抜) / 26,400円(税込)		
カタログ価格	24,000円(税抜) / 26,400円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/05/24 17:03現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			



仕様

メーカー	ニコン	有効画素数	1,317万画素
光学ズーム	3倍	焦点距離	30~90mm(35mm判換算)
液晶サイズ	2.7型TFT液晶モニター	ムービー撮影	FULLHD:1,920×1,080
手ぶれ補正	電子式(動画)	ブレ軽減機能	手ブレ軽減(静止画)
記録媒体	内蔵メモリー(約22MB) SD/SDHC/SDXCメモリーカード(別売)	使用バッテリー	リチウムイオン充電電池(EA759GB-68)
サイズ	109.5×67.0×38.0(H)mm	重量	177g(電池、カード含む)
付属品	ストラップ リチウムイオン充電電池(EA759GB-68) 本体充電ACアダプター USBケーブル、ブラシ	カラー	ブルー

水深10m防水設計
(JIS/IEC保護等級8(IPX8)相当)
1.8m耐衝撃構造
-10℃耐低温
防塵性能(JIS/IEC保護等級6(IP6X)相当)

濡れても落としても安心、さまざまなシチュエーションで気軽に使える安心防水カメラ。

カメラとスマートフォン/タブレットをBLE(BluetoothR low energy)と専用アプリ「SnapBridge app」で常時接続。
カメラで撮影した画像をスマートフォン/タブレットに自動転送。

使う人に合わせて選べる2つのメニュー
メニューのフル表示または、主要機能のみのシンプルな表示を選べるバラエティーメニュー。

オープニング画面に登場するキャラクターやシーン、写真にデコレーションできるスタンプをたっぷり内蔵。写真を撮るのが楽しくなる、多彩な機能。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.