

品番：EA759GA-178E

品名：[1600万画素]デジタルカメラ(防水・耐衝撃・耐低温)



販売価格	54,600円(税抜)／ 60,060円(税込)		
カタログ価格	54,600円(税抜)／60,060円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/08/04 11:35現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



仕様

メーカー	ペンタックスリコー	型番	WG-80
有効画素数	1600万画素	光学ズーム	5倍
焦点距離	28～140mm(35mm判換算)	液晶サイズ	2.7型ワイド
ムービー撮影	FULLHD:1920×1080	手ぶれ補正	静止画: 電子式手ぶれ補正、高感度によるぶれ軽減(高感度モード) 動画: 電子式 (Movie SR)
記録媒体	内蔵メモリー(約68MB)、SD/SDHC /SDXCメモリーカード(別売)、Eye-Fiカード(別売)	使用バッテリー	リチウムイオン充電電池(付属: EA759GB-3)
サイズ	122.5×29.5×61.5(H)mm(操作部材、突起部を除く)	重量	約194g(電池、メモリーカードを含む)
防水	IPX8(JIS 保護等級8級相当)	防塵	IP6X(JIS 保護等級6級相当)
デジタルズーム	約7.2倍	電池寿命	静止画撮影: 約300枚 再生時間: 約260分 (※専用バッテリー使用)
付属品	専用バッテリー、充電用電源アダプター、USBケーブル、ストラップ、マクロスタンド	インテリジェントズーム	7M時: 約7.5倍 640時: 約36倍 (光学ズームとあわせたズーム倍率)
フォーカス	AF方式: 9点マルチ/スポット/自動追	撮影距離範囲(レンズ先)	標準: 0.5m～∞ (ズーム全域)

	尾	端から)	マクロ:0.1～0.6m (ズーム全域) 1cmマクロ:0.01～0.3m (ズーム域の中間部) 無限遠、パンフォーカス、マニュアルフォーカス切替可
撮像素子	1/2.3型 CMOS	感度 (標準出力感度)	オート、マニュアル (ISO 125～6400)
ホワイトバランス	オート、太陽光、日陰、白熱灯、蛍光灯 (D:昼光色、N:昼白色、W:白色)、マニュアル	画像モニター	2.7型ワイド 約23万ドットLCD、ARコート(カバーのみ)
露出制御	測光方式:分割測光、中央重点測光、スポット測光 露出補正:±2EV (1/3EVステップ)	撮影モード	オートピクチャー、プログラム、HDR、手持ち夜景、動画、ハイスピードカメラ、デジタル顕微鏡、風景、花、ポートレート、マーメイド、マーメイドムービー、インターバル撮影、インターバル動画、サーフ&スノー、キッズ、ペット、スポーツ、夜景、夜景ポートレート、花火、料理、高感度、CALS、グリーン
顔検出	最大32人まで検出可、スマイルキャッチ、 自分撮りアシスト、自分撮りアシスト+スマイルキャッチ、まばたき検出	ペット検出	1匹(オート)
再生モード	スライドショー、画像回転、小顔フィルター、魚拓フィルター、コラージュ、デジタルフィルター(白黒/セピア、トイカメラ、レトロ、カラー、色抽出、色強調、ハイコントラスト、トゥインクル、ソフト、フィッシュアイ、明るさ、ミニチュア)、HDRフィルター、オリジナルフレーム、動画編集、赤目補正、リサイズ、トリミング、画像コピー、プロテクト、起動画面設定	シャッタースピード	1/4000～1/4秒(メカニカルシャッターと電子シャッターの併用)、最長4秒(夜景モード)
内蔵フラッシュ	発光モード:自動発光、発光禁止、強制発光、自動発光+赤目軽減、強制発光+赤目軽減、マクロ照明	調光範囲(マクロ照明を除く)	ワイド:約0.2～5.5m (感度オートの条件において) テレ:約0.2～3.5m (感度オートの条件において)
ドライブモード	1コマ、セルフタイマー、連続撮影、高速連写、リモコン、オートブラケット	外部インターフェイス	USB2.0(マイクロB)、HDMI出力端子(タイプD)

水深14mで連続2時間の水中撮影が可能な本格防水性能、氷点下10度でも作動する耐寒性能※、さらに1.6mの耐衝撃性能に加え、100kgfまでの重さに耐える耐荷重構造など、撮影フィールドを選ばないタフネスモデルです。 ※耐寒性能について:使用環境温度が下がると撮影可能枚数は少なくなります。
撮影フィールドを選ばないアウトドア設計。水中撮影用の「マーメイドモード」や、明るさを変えられるアウトドアモニターなど、快適な撮影を楽しむための機能を搭載しています。
マクロ撮影時のリングライトの明るさ設定可能に。 立体感の演出や背景とのコントラストを強調するなど、撮影表現の幅が広がります。
建築や土木などの現場に欠かせない、本格防水・防塵・耐寒・耐衝撃性能を兼ね備えたタフネスボディ。 レンズ周りに6灯のLEDライトを備えマクロ撮影も手軽に行えます。
専用カバー(EA759GE-1)を付けることにより、カメラを傷から守ります。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.