

品番：EA759GA-178F

品名：耐衝撃防水デジタルカメラ(保護フィルム・SDカード付)



販売価格	60,800円(税抜) / 66,880円(税込)		
カタログ価格	60,800円(税抜) / 66,880円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/04/03 18:16現在)		
商品入数	1	販売単位	SET
カタログページ			



仕様

メーカー	ペンタックスリコー	型番	WG-80※ESCOオリジナルセット
〈セット内容〉	・デジタルカメラ ・SDHCカード(32GB) ・液晶保護フィルム	有効画素数	1600万画素
光学ズーム	5倍	焦点距離	28~140mm(35mm判換算)
液晶サイズ	2.7型ワイド	ムービー撮影	FULLHD:1920×1080
手ぶれ補正	静止画:電子式手ぶれ補正、高感度によるぶれ軽減(高感度モード) 動画:電子式 (Movie SR)	記録媒体	内蔵メモリー(約68MB)、SD/SDHC /SDXCメモリーカード(別売)、Eye-Fiカード(別売) ※SDHCカード(32GB)(付属)
使用バッテリー	リチウムイオン充電電池(付属: EA759GB-3)	サイズ	122.5×29.5×61.5(H)mm(操作部材、突起部を除く)
重量	約194g(電池、メモリーカードを含む)	防水	IPX8(JIS 保護等級8級相当)
防塵	IP6X(JIS 保護等級6級相当)	デジタルズーム	約7.2倍
電池寿命	静止画撮影:約300枚 再生時間:約260分 (※専用バッテリー使用)	付属品	専用バッテリー、 充電用電源アダプター、 USBケーブル、ストラップ、 マクロスタンド
インテリジェントズーム	7M時:約7.5倍 640時:約36倍	フォーカス	AF方式:9点マルチ/スポット/自動追尾

	(光学ズームとあわせたズーム倍率)		
撮影距離範囲(レンズ先端から)	標準:0.5m~∞ (ズーム全域) マクロ:0.1~0.6m (ズーム全域) 1cmマクロ:0.01~0.3m (ズーム域の中間部) 無限遠、パンフォーカス、マニュアルフォーカス切替可	撮像素子	1/2.3型 CMOS
感度(標準出力感度)	オート、マニュアル(ISO 125~6400)	ホワイトバランス	オート、太陽光、日陰、白熱灯、蛍光灯(D:昼光色、N:昼白色、W:白色)、マニュアル
画像モニター	2.7型ワイド 約23万ドットLCD、ARコート(カバーのみ)	露出制御	測光方式:分割測光、中央重点測光、スポット測光 露出補正:±2EV(1/3EVステップ)
撮影モード	オートピクチャー、プログラム、HDR、手持ち夜景、動画、ハイスピードカメラ、デジタル顕微鏡、風景、花、ポートレート、マーメイド、マーメイドムービー、インターバル撮影、インターバル動画、サーフ&スノー、キッズ、ペット、スポーツ、夜景、夜景ポートレート、花火、料理、高感度、CALS、グリーン	顔検出	最大32人まで検出可、スマイルキャッチ、 自分撮りアシスト、自分撮りアシスト+スマイルキャッチ、まばたき検出
ペット検出	1匹(オート)	再生モード	スライドショー、画像回転、小顔フィルター、魚拓フィルター、コラージュ、デジタルフィルター(白黒/セピア、トイカメラ、レトロ、カラー、色抽出、色強調、ハイコントラスト、トゥインクル、ソフト、フィッシュアイ、明るさ、ミニチュア)、HDRフィルター、オリジナルフレーム、動画編集、赤目補正、リサイズ、トリミング、画像コピー、プロテクト、起動画面設定
シャッタースピード	1/4000~1/4秒(メカニカルシャッターと電子シャッターの併用)、最長4秒(夜景モード)	内蔵フラッシュ	発光モード:自動発光、発光禁止、強制発光、自動発光+赤目軽減、強制発光+赤目軽減、マクロ照明
調光範囲(マクロ照明を除く)	ワイド:約0.2~5.5m (感度オートの条件において) テレ:約0.2~3.5m (感度オートの条件において)	ドライブモード	1コマ、セルフタイマー、連続撮影、高速連写、リモコン、オートブラケット
外部インターフェイス	USB2.0(マイクロB)、HDMI出力端子(タイプD)		

★カメラ本体+液晶保護フィルム+SDカードのセットです。

水深14mで連続2時間の水中撮影が可能な本格防水性能、氷点下10度でも作動する耐寒性能※、さらに1.6mの耐衝撃性能に加え、100kgfまでの重さに耐える耐荷重構造など、撮影フィールドを選ばないタフネスモデルです。
※耐寒性能について:使用環境温度が下がると撮影可能枚数は少なくなります。

撮影フィールドを選ばないアウトドア設計。水中撮影用の「マーメイドモード」や、明るさを変えられるアウトドアモニターなど、快適な撮影を楽しむための機能を搭載しています。

マクロ撮影時のリングライトの明るさ設定可能に。

立体感の演出や背景とのコントラストを強調するなど、撮影表現の幅が広がります。

建築や土木などの現場に欠かせない、本格防水・防塵・耐寒・耐衝撃性能を兼ね備えたタフネスボディ。
レンズ周りに6灯のLEDライトを備えマクロ撮影も手軽に行えます。

専用カバー(EA759GE-1)を付けることにより、カメラを傷から守ります。

※カメラ本体以外のセット品はモデルチェンジ等でメーカーや型番が変更となる場合がございますのでご了承ください。


※液晶保護フィルムは保証対象外です。カメラ本体保証期間内であっても剥がれてしまった等ので液晶保護フィルムの交換や無償修理はお受けできません。

【注意事項】

・カメラの修理を行う際、内容により本体の交換対応をすることがございます。その場合、貼られている液晶保護フィルムの返却はできません。事前にお客様にて液晶保護フィルムを剥がした上で修理送付願います。

・液晶保護フィルムの貼り付けに失敗した(上手に貼れなかった)等の理由での返品交換や液晶保護フィルム無償提供のご要望はお断りいたします。

代替品

	<p>品番 EA759GA-178G コメント 変更点:PENTAXブランド</p>
---	--

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.