

品番：EA759GA-179

品名：耐衝撃/薬品防水デジタルカメラ(保護フィルム・SDカード付)



販売価格	50,600円(税抜) / 55,660円(税込)		
カタログ価格	50,600円(税抜) / 55,660円(税込)		
在庫数	最新在庫: 4 (2026/05/03 00:59現在)		
商品入数	1	販売単位	St
カタログページ	1958ページ		



仕様

メーカー	ペンタックスリコー	型番	WG-1000グレー※ESCOオリジナルセット
カラー	オリーブ	〈セット内容〉	・デジタルカメラ ・SDHCカード(32GB) ・液晶保護フィルム
焦点距離	27~108mm(35mm判換算)	光学ズーム	4倍
デジタルズーム	約6倍	手ぶれ補正	電子式手ブレ軽減(静止画)
液晶サイズ	2.7型 約23万ドットLCD	有効画素数	1635万画素
ムービー撮影	FULLHD:1920×1080	感度(標準出力感度)	オート、マニュアル(ISO 100~3200)
ホワイトバランス	オート、晴天、曇天、蛍光灯、蛍光灯 CWF、白熱灯、マニュアル、色温度(1900K~10000K)、水中	顔検出	顔、笑顔、まばたき ※最大12人迄検出可能
再生モード	スライドショー、HDR、赤目軽減、画像回転、リサイズ、色彩(19種類※)、トリミング ※取消、鮮やか、日本スタイル、イタリアスタイル、フランススタイル、パンク、白黒、セピア、色抽出-赤、色抽出-青、色抽出-黄、色抽出-緑、ネガ、ドリーム、ソフト、スタジオ、フィッシュアイ、反射、4グリッド	シャッタースピード	1/2000~4秒(手動30秒)

内蔵フラッシュ	発光禁止、自動発光、強制発光、スローシンクロ、スローシンクロ+赤目軽減、赤目軽減	調光範囲	ワイド:約0.3~5.2m(感度オートの条件において) テレ:約1~2.4m(感度オートの条件において)
ドライブモード	標準、連続撮影、超高速連写(VGA)、高速連写(4M)、インターバル撮影(30秒/1分/5分/10分)、※セルフタイマー(2秒/10秒、笑顔) ※セルフタイマーは専用モード	記録媒体	内蔵メモリー(約29MB)、SD/SDHC/SDXCメモリーカード(別売)、※SDHCカード(32GB)(付属)
使用バッテリー	リチウムイオンバッテリー(EA759GB-7)	電池寿命	静止画撮影:約300枚 再生時間:約150分 (専用バッテリー使用)
外部インターフェイス	USB2.0(TypeC)、HDMI出力端子(タイプD)	サイズ	116×50.5×68.5(H)mm(操作部材、突起部除く)
重量	約220g(電池、SDメモリーカード含む)	付属品	充電式リチウムイオンバッテリー、USB電源アダプター、電源プラグ、USBケーブル、ハンドストラップ、カラビナストラップ、プロテクタージャケット
防水	IPX8(JIS保護等級8級準拠)	防塵	IP6X(JIS保護等級6級準拠)
耐衝撃	メーカー独自の基準(高さ2.0m、落下面:厚さ5cm合板)への落下テストをクリア	耐薬品	次亜塩素酸ナトリウム&エタノール、二酸化塩素水での消毒に対応

★カメラ本体+液晶保護フィルム+SDカードのセットです。

水深15mで連続1時間の水中撮影が可能な防水性能IPX8(JIS保護等級8級準拠)を実現しています。さらに、2mからの耐落下衝撃性能注1やホコリに強いIP6X(JIS保護等級6級準拠)の防塵性能を備え、さまざまなアウトドア環境下での使用に耐えるタフネスモデルに仕上がっています。また、エタノールや食品添加殺菌剤として認可されている次亜塩素酸ナトリウム、二酸化塩素水などの消毒に耐える耐薬品性も備えており、業務用途での使用にも対応しています。

高感度、低ノイズ特性に優れ、画像信号の高速な読み出しが可能な裏面照射型CMOSイメージセンサーを採用し、最高ISO感度3200の高感度性能と、有効約1635万画素の高精細画像を実現しています。

焦点距離4.9~19.6mm(35ミリ判換算で約27~108mm相当)の光学4倍ズームを搭載しています。さらにデジタルズームとの併用で、最大で約24倍相当の高倍率ズーム撮影も可能です。

カメラが自動でシーンを認識し、最適なモードで撮影する「AUTO」をはじめ、絞り値、シャッタースピード、ISO感度を自分で選択できる「マニュアル」、また水中撮影時の青色かぶりを低減させ、自然な色合いで撮影する「水中」、18種類のシーンモードから最適な設定を選択できる「シーン」など、7つの多彩な撮影モードを備えています。

写真の色調を変えられる「白黒」や「セピア」、青みがかった「日本スタイル」、緑がかった「イタリアスタイル」、赤みがかった「フランススタイル」と、現像前のネガフィルムのような仕上がりにした「ネガ」、絵画のような仕上げになる「スケッチ」のように特殊加工を施すものなど、様々な雰囲気仕上げてくれる20種類を搭載しています。

1920×1080(16:9)ピクセルで30fps(フレーム/秒)、記録形式にはH.264を採用した、高画質で長時間の撮影を可能にするフルHD動画撮影機能を備えています。

本体を傷や汚れから守る専用アクセサリ「プロテクタージャケット O-CC180」を同梱、リュックサックなどに引っ掛けて持ち歩けるカラビナストラップ「O-ST180」を同梱。

※カメラ本体以外のセット品はモデルチェンジ等でメーカーや型番が変更となる場合がございますのでご了承ください。

※液晶保護フィルムは保証対象外です。カメラ本体保証期間内であっても剥がれてしまった等ので液晶保護フィルムの交換や無償修理はお

受けできません。

【注意事項】

- ・カメラの修理を行う際、内容により本体の交換対応をすることがございます。その場合、貼られている液晶保護フィルムの返却はできません。事前にお客様にて液晶保護フィルムを剥がした上で修理送付願います。
- ・液晶保護フィルムの貼り付けに失敗した(上手に貼れなかった)等の理由での返品交換や液晶保護フィルム無償提供のご要望はお断りいたします。

代替品

	品番 EA759GA-179A コメント 変更点:セット品の付属無し
--	---

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.