

品番：EA759GA-181D

品名：[1820万画素] デジタルカメラ



販売価格	55,800円(税抜)／ 61,380円(税込)		
カタログ価格	55,800円(税抜)／61,380円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 （2025/06/07 01:05現在）		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



仕様

メーカー	ソニー (SONY)	型番	DSC-WX500
有効画素数	約1820万画素	光学ズーム	30倍
焦点距離(35mm換算)	24-720mm	手ぶれ補正	光学式
液晶サイズ	3.0型エクストラファイン液晶	動画撮影	FullHD:1920×1080
記録媒体	メモリースティック デュオ、メモリースティック PRO デュオ、メモリースティック PROデュオ (High Speed)、メモリースティック PRO-HG デュオ、メモリースティック マイクロ *、メモリースティック マイクロ (Mark2) *、SDメモリーカード、SDHCメモリーカード(UHS-I対応)、SDXCメモリーカード(UHS-I対応)、microSDメモリーカード*、microSDHCメモリーカード*、microSDXCメモリーカード* *印:アダプター(別売)使用時	使用バッテリー	リチウムイオン充電電池 (付属:EA759GB-133)
サイズ	101.6(W)×58.1(D)×35.5(H)mm	重量	約236g(バッテリーNP-BX1、メモリースティック デュオを含む) / 約209g(本体のみ)
機能	180度可動式液晶モニター、Wi-Fi(R)・NFC機能	主な付属品	リチャージャブルバッテリーパックNP-BX1、ACアダプターAC-UB10C / UB10D、マイクロUSBケーブル、リストストラップ、取扱説明書

注意事項	メモリーカードは付属していません。		
光学30倍ズームレンズを搭載しながら、世界最小のボディサイズを実現。ポケットに入れて持ち歩けるコンパクトボディだから、携帯性も抜群です。			
高倍率ズーム時に起こりやすい手ブレを、高性能ジャイロセンサーとアルゴリズムで高精度に補正。さらに、画像処理エンジンBIONZ X(ビオンズ エックス)の搭載により、画質がさらに向上しました。			
動く被写体にピントを合わせ続ける「ロックオンAF」を搭載。被写体追尾性能が向上したことで、従来の追尾AF枠ではピント合わせができなかったシーンでも、高精度に追尾してピントを合わせ続けます。			
カメラとNFC対応のスマートフォンやタブレットをタッチするだけでWi-Fi(R)接続し、撮影に便利な「スマートリモコン」アプリを自動的に起動できる「ワンタッチリモート」に対応。これにより、スマートフォンやタブレットでのリモコン撮影が簡単に楽しめます。			

代替品

	品番	EA759GA-181F
	コメント	違い:メーカ、画素数など

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.