

品番：EA759GA-181E

品名：[1820万画素] デジタルカメラ



販売価格	66,200円(税抜)／ 72,820円(税込)		
カタログ価格	66,200円(税抜)／72,820円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/06/07 00:57現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



仕様

メーカー	ソニー (SONY)	型番	DSC-WX500
有効画素数	約1820万画素	光学ズーム	30倍
焦点距離	24～720mm(35mm換算)	液晶サイズ	3.0型エクストラファイン液晶
記録媒体	メモリースティック デュオ、SDメモリーカード、SDHCメモリーカード(UHS-I対応)、microSDメモリーカード、microSDXCメモリーカード(別売)	手ぶれ補正	光学式
使用バッテリー	リチウムイオン充電電池 (付属:EA759GB-133)	カラー	ホワイト
センサータイプ	1/2.3型 Exmor R CMOS センサー	総画素数	約2110万画素
レンズタイプ	ZEISSバリオ・ゾナーTレンズ(レンズ構成:10群11枚(非球面レンズ5枚))	F値(開放)	F3.5(ワイド端時) -6.4(テレ端時)
虹彩絞り	5枚	画角(35mm判相当)(静止画)	84°-3°30'(24-720mm)
撮影距離(レンズ先端から)	おまかせオート:AF約5cm-∞(ワイド端時)、約250cm-∞(テレ端時) プログラムオート:AF約5cm-∞(ワイド端時)、約250cm-∞(テレ端時)	全画素超解像 ズーム	静止画時:18Mサイズ 約60倍 / 10Mサイズ 約80倍 / 5.0Mサイズ 約113倍 / VGAサイズ 約459倍 / 13Mサイズ(16:9) 約60倍 / 2.1Mサイズ(16:9) 約153倍 動画時:約60倍

デジタルズーム	静止画時:18Mサイズ 約120倍 / 10Mサイズ 約161倍 / 5.0Mサイズ 約226倍 / VGAサイズ 約459倍 / 13Mサイズ(16:9) 約120倍 / 2.1Mサイズ(16:9) 約306倍 動画時:約120倍	モニタータイプ	3.0型(4:3) / 921,600ドット / エクストラファイン液晶 / TFT LCD
明るさ調節	マニュアル(5段階)	角度調節	カメラ背面に対して上約180度
フォーカスモード	オートフォーカス(AF-S)、オートフォーカス(AF-C) (アドバンススポーツと動画モード時のみ)	フォーカスエリア	ワイド(9点自動測距)、中央、フレキシブルスポット(S/M/L)、拡張フレキシブルスポット
測光モード	マルチパターン、中央重点、スポット	露出補正	±3.0EV、1/3EVステップ
ISO感度	静止画:Auto(ISO80-3200)、80/100/200/400/800/1600/3200、 マルチショットNR:Auto(ISO80-3200)、100/200/400/800/1600/3200/6400/12800 動画:Auto:12lux(シャッタースピード 1/30秒) / 高感度:6lux(シャッタースピード 1/30秒)	ホワイトバランス設定	オートホワイトバランス、太陽光、日陰、曇天、電球、蛍光灯(白色)、蛍光灯(昼白色)、蛍光灯(昼光色)、フラッシュ、カスタムWB、ワンプッシュ(ワンプッシュ取込)
シャッタースピード(メカ)	おまかせオート(4-1/2,000秒) / プログラムオート(1-1/2,000秒) / マニュアル(30-1/2,000秒) / A優先(8-1/2,000秒) / S優先(30-1/2,000秒)	アイリス調整	おまかせオート(F3.5-F6.3(W)) / プログラムオート(F3.5-F6.3(W)) / マニュアル露出(F3.5-F8.0(W)) / 絞り優先(F3.5-F8.0(W)) / シャッタースピード優先(F3.5-F6.3(W))
画質調整	画質(ファイン / スタンダード)	ノイズリダクション	長秒時ノイズリダクション、マルチショットノイズリダクション(オート/ISO100-12800)
セルフタイマー	10秒/5秒/2秒/連続セルフタイマー(10秒後3枚/5秒後3枚/2秒後3枚)	撮影モード	おまかせオート、プレミアムおまかせオート、プログラムオート、絞り優先、シャッタースピード優先、マニュアル露出、MR(メモリーリコール)1,2,3、動画(おまかせオート/シーンセレクション)、パノラマ撮影、シーンセレクション
シーンセレクション	ポートレート、アドバンススポーツ、風景、夕景、夜景、手持ち夜景、夜景ポートレート、人物ブレ軽減、逆光補正HDR、ペット、料理、ビーチ、スノー、打ち上げ花火、美肌、高感度	連写(最大画素数時)	約10枚/秒(最大10枚まで)
ドライブモード	一枚撮影、連続撮影、セルフタイマー、セルフタイマー(連続)	パノラマ	スイングパノラマ(顔・動き検出、360対応)
ピクチャーエフェクト(静止画)	トイカメラ、ポップカラー、ポスタリゼーション、レトロフォト、ソフトハイキー、パートカラー、ハイコントラストモノクロ、ソフトフォーカス、絵画調HDR、リッチトーンモノクロ、ミニチュア、水彩画調、イラスト調	認識シーン数	静止画時:プレミアムおまかせオート 44シーン、おまかせオート 33シーン 動画時:おまかせオート 44シーン

フラッシュ	フラッシュモード:自動 / 強制発光 / スローシンクロ / 後幕シンクロ / 発光禁止 フラッシュ調光範囲:ISO自動時:約0.3-5.4m(ワイド端時)/約2.5-3.0m(テレ端時)	記録フォーマット	静止画:JPEG(DCF Ver.2.0,Exif Ver.2.3,MPF Baseline準拠) 動画:XAVC S、AVCHD規格 Ver.2.0準拠、MP4 動画音声:XAVC S:LPCM 2ch、AVCHD:ドルビーデジタル(AC-3) 2ch(ドルビーデジタルステレオクリエーター搭載)、MP4:MPEG-4 AAC-LC 2ch
色空間(静止画)	sRGB	対応規格	DCF/DPOF/EXIF/MPF
静止画記録サイズ	3:2モード:16M(4,896×3,264) / 8.9M(3,648×2,432) / 4.5M(2,592×1,728)、4:3モード:18M(4,896×3,672) / 10M(3,648×2,736) / 5M(2,592×1,944) / VGA、16:9モード:13M(4,896×2,752) / 7.5M(3,648×2,056) / 2.1M(1,920×1,080)、1:1モード:13M(3,664×3,664) / 7.5M(2,736×2,736) / 3.7M(1,920×1,920)、スイングパノラマ:ワイド(7,152×1,080/4,912×1,920)、スタンダード(4,912×1,080/3,424×1,920)、360度(11,520×1,080)	動画撮影モード	AVCHD: 28M PS(1,920x1,080/60p) / 24M FX(1,920x1,080/60i) / 17M FH(1,920x1,080/60i) / 24M FX(1,920x1,080/24p) / 17M FH(1,920x1,080/24p)、XAVC S: 60p 50M(1,920x1,080/60p) / 30p 50M(1,920x1,080/30p) / 24p 50M(1,920x1,080/24p)/ MP4: 28M(1,920x1,080/60fps) / 16M(1,920x1,080/30fps) / 6M(1,280x720/30fps)
再生可能画像サイズ	最大4,896×3,672	電源	DC3.6V(バッテリー)/ DC5.0V(ACアダプター)
消費電力	約1.4W	バッテリー使用時間(CIPA準拠)	静止画撮影時:約400枚/約200分 実動画撮影時:約75分(MP4 28Mの連続で撮影できる時間は約20分です。(ファイルサイズ4GBによる制限)) 連続動画撮影時:約110分(MP4 28Mの連続で撮影できる時間は約20分です。(ファイルサイズ4GBによる制限))
動作スピード	起動時間(約1.8秒)/撮影タイムラグ(約0.14秒)/撮影間隔(約0.67秒)	4K出力	静止画のみ
言語表示	日本語	サイズ	101.6×35.5×58.1(H)mm
重量	約209g(本体のみ)	付属品	バッテリー(EA759GB-133)、ACアダプター、マイクロUSBケーブル、リストストラップ

高倍率ズーム時に起こりやすい手ブレを、高性能ジャイロセンサーとアルゴリズムで高精度に補正。さらに、画像処理エンジンBIONZ X(ピオンズ エックス)の搭載により、画質がさらに向上しました。

動く被写体にピントを合わせ続ける「ロックオンAF」を搭載。被写体追尾性能が向上したことで、従来の追尾AF枠ではピント合わせができなかったシーンでも、高精度に追尾してピントを合わせ続けます。

光学30倍ズームレンズを搭載しながら、世界最小のボディサイズを実現。ポケットに入れて持ち歩けるコンパクトボディだから、携帯性も抜群です。

カメラとNFC対応のスマートフォンやタブレットをタッチするだけでWi-Fi(R)接続し、撮影に便利な「スマートリモコン」アプリを自動的に起動

できる「ワンタッチリモート」に対応。これにより、スマートフォンやタブレットでのリモコン撮影が簡単に楽しめます。

代替品

	品番 EA759GA-181F コメント 変更点:メーカー、画素数
---	---

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.