

品番 : EA759GA-185E

品名 : [1635万画素] デジタルカメラ



販売価格	30,600円(税抜)／33,660円(税込)		
カタログ価格	30,600円(税抜)／33,660円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/02/05 04:39現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1958ページ		



仕様

メーカー	Kodak(コダック)	型番	FZ45BK2A
商品名	PIXPRO FZ45	有効画素数	1635万画素
光学ズーム	4倍	焦点距離	4.9~19.6mm
液晶サイズ	2.7型	ムービー撮影	FullHD:1920×1080
手ぶれ補正	デジタル式	記録媒体	内蔵メモリ(約63MB) SD/SDHC/SDXCカード(別売)最大 512GBまで対応
使用バッテリー	単3電池×2本(付属)	サイズ	93.0×28.7×60.2(H)mm
重量	117g(本体のみ)	総画素数	1676万画素(1/2.3型 BSI CMOS)
開放F値	F3.0~F6.6	レンズ構成	7群7枚
撮影範囲	通常撮影:(Wide) 60cm~∞、(Tele) 100cm~∞ Macro:5cm~∞(Wideのみ)	オートフォーカス	TTL方式
デジタルズーム	6倍デジタルズーム(光学ズームと併用して最大24倍)	記録画素数	【静止画】 (4:3) 16MP: 4608 × 3456 10MP: 3648 × 2736 5MP: 2592 × 1944 3MP: 2048 × 1536 0.3MP: 640 × 480

			(3:2) 14MP: 4608 × 3072
			(16:9) 12MP: 4608 × 2592 2MP: 1920 × 1080
			【動画】 1920×1080(30fps)、1280×720 (60fps/30fps)、640×480(30fps)、 高速ムービー:640×480(120fps)
画質	精細、標準、普通	ファイル形式	静止画:Exif 2.3 (JPEG) 動画:画像圧縮:MOV(Motion JPEG)、音声:リニアPCM(モノラル)
撮影モード	自動モード、プログラムAE、手動モード、動画モード、シーンモード、パノラマモード、美肌	検出機能	顔、笑顔、まばたき、犬、猫
画像編集	赤目軽減、肌色、目を明るく、目を大きく	パノラマ	最大180°(水平)
IOS感度	自動、ISO 100/200/400/800 /1600/3200	AF方式	シングルAF、マルチAF(TTL 9ポイント)、自動追尾 AF、顔検出
測光方式	AiAE、スポット、中央部重点、顔AE	露出制御方式	プログラムAE(AEロック可能)
露出補正	±3EV (1/3ステップ刻み)	シャッター	タイプ:メカニカルシャッターとエレクトロニックシャッター 速度:4~1/2000秒(手動30秒)
再生モード	静止画、サムネイル(9/16)、スライドショー、日付、ズーム(約2倍~8倍)	ホワイトバランス	自動、晴天、曇天、蛍光灯、蛍光灯CWF、白熱電球、手動、色温度(1900K~10000K)
フラッシュモード	発光禁止、自動発光、強制発光、スローシンクロ、スローシンクロ+赤目軽減、赤目軽減	調光範囲	(W) 約 0.3m~5.2m (ISO800) (T) 約 1.0m~2.4m (ISO800)
フラッシュ充電時間	6秒以下	多言語のサポート	27言語
撮影枚数(電池寿命)	約120ショット(CIPA標準に基づく) 約 ビデオの場合は1時間(@1080 /30fps)	動作環境	温度: 0~40°C 湿度: 90%以下(結露しないこと)
入出力端子	USB 2.0 (Micro 5 pin USB)	付属品	単3形アルカリ電池×2本、USBケーブル、リストストラップ、かんたん操作ガイド
コンパクトだからどこにでも持ち運べ気軽に撮影が楽しめます。			
乾電池対応なので急な電池切れでも安心です。			
画角が広めの27mmレンズは全体像をワイドにとらえられることはもちろん、自動フォーカス機能で安心ワンプッシュ、どなたでも簡単に撮影して頂けるカメラです。			

フルハイビジョンで動画も鮮明に撮影できます。ハイスピードムービーで撮影した動画なら、スローモーション再生で特別な瞬間を見つける楽しみ方もできます。

大きな液晶モニターで構図を見ながら撮影ができるので、イメージ通りの撮影も簡単に行えます。TFTカラー液晶で反応スピードが速く、コントラスト鮮明。撮ったその場で手早く再生、構図チェックもお手軽シンプル。

風景写真やポートレートの印象を変えて撮影できる「ピクチャーエフェクト」。4つのモードから選ぶことができ、写真表現の世界が広がります。また、通常の静止画撮影に加え、パノラマ撮影や動画撮影でも「ピクチャーエフェクト」が楽しめます。※パノラマ撮影時は使用できません。

カメラをひとふりして、パノラマ写真を撮影できる「スイングパノラマ」を搭載。スイング方向は左右のほか、上下にも対応。さらに、「360スイングパノラマ」を選べば、周囲に広がる景色を360度撮影することもできます。撮影したパノラマ写真はカメラ本体はもちろん、テレビで再生して楽しめます。

※メモリカードは付属しておりません。

※現在対応する液晶保護フィルムは発売されていません。

代替品

	<p>品番 EA759GA-181F コメント 仕様をご確認ください。</p>
---	---

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.