

品番 : EA759GA-20P

品名 : [1614万画素] デジタルカメラ(乾電池対応)



販売価格	13,300円(税抜)／14,630円(税込)		
カタログ価格	13,300円(税抜)／14,630円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/12/30 12:37現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			



## 仕様

メーカー	ニコン(Nikon)	型番	COOLPIXA10
有効画素数	1,614万画素	光学ズーム	5倍
焦点距離	26~130mm(35mm判換算)	手ぶれ補正	手ブレ軽減(静止画)、電子式(動画)
最高ISO感度	ISO 1,600	液晶サイズ	2.7型TFT液晶モニター、約23万ドット、輝度調節機能付き(5段階)
動画撮影	HD:1,280×720	サイズ	96.4(W)×28.9(D)×59.4(H)mm(突起部除く)
重量	約160g(電池、SDメモリーカード含む)	記録媒体	内蔵メモリー(約17MB)、SD/SDHC/SDXCメモリーカード(128GB以下)(別売)
使用バッテリー	・アルカリ単3形電池、リチウム単3形電池のいずれかを各2本 もしくは、 ・リチャージャブルバッテリー(ニッケル水素充電池)×2本(別売)	付属品	ストラップ、アルカリ単3形電池(2本)、USBケーブル

メモリーカードは付属していません。

ニコンならではの高画質「有効画素数1614万画素」

高性能NIKKORレンズとデジタル一眼レフカメラの画づくりと共にした画像処理システム「EXPPEED」により、すみずみまで高精細に描写。子

どもの細い髪の毛はもちろん、柔らかな肌や洋服、樹木の幹など、描写が難しい被写体のディテールや質感をありのままに記録します。周囲の明るさに応じてISO感度を自動制御する、最高感度ISO1,600までの自動感度コントロールも搭載。日常のスナップも大切なイベントもキレイに残せます。

遠くの笑顔もグッと大きく「光学5倍ズーム」

子どもたちの自然な表情を残すなら、離れた場所から望遠ズームで狙うのがいちばん。外出先での楽しそうな笑顔はもちろん、試合に挑む真剣な横顔なども光学5倍ズームで大きく写せます。

設定いらずでカンタンキレイ「おまかせシーンモード」

撮りたいものにカメラを向けるだけで、最適なシーンモードを自動設定

充電なしですぐに撮影「単3形電池対応」

充電が必要ないので外出先ではもちろん、撮影中のバッテリー切れにもすばやく対応可能。

多彩なエフェクト機能

撮影前に6種類から好きな効果を選ぶだけで、カンタンにオリジナリティーのある写真を撮れます。撮影時にモニターで仕上がりイメージを確認しながら撮影できます。

### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.